


JGB マグネットつき六角ボルト

- 六角ボルト頭部にネオジウムマグネットを内蔵。
- すばやいワークの位置決め・固定などの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。
- 材質・仕上げ



	JGB
磁石	ネオジウム ニッケルメッキ
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理
ロックナット	スチール 三価クロメート処理
耐熱温度	80℃

単位: mm

品番	吸着力 (N)	M(並目)		Lm	C	sw	H	L1	T	質量 (g)
		ねじの呼び	ピッチ							
JGB-ND-M6-12	25	M6	1	12	11	10	4 ⁰ _{-0.5}	3	3.2	5
JGB-ND-M6-16	25	M6	1	16	11	10	4 ⁰ _{-0.5}	3	3.2	6
JGB-ND-M6-20	25	M6	1	20	11	10	4 ⁰ _{-0.5}	3	3.2	7
JGB-ND-M6-25	25	M6	1	25	11	10	4 ⁰ _{-0.5}	3	3.2	8
JGB-ND-M6-30	25	M6	1	30	11	10	4 ⁰ _{-0.5}	3	3.2	9
JGB-ND-M8-16	50	M8	1.25	16	14.4	13	5.3 ⁰ _{-0.5}	3.7	4	13
JGB-ND-M8-20	50	M8	1.25	20	14.4	13	5.3 ⁰ _{-0.5}	3.7	4	14
JGB-ND-M8-25	50	M8	1.25	25	14.4	13	5.3 ⁰ _{-0.5}	3.7	4	16
JGB-ND-M8-30	50	M8	1.25	30	14.4	13	5.3 ⁰ _{-0.5}	3.7	4	17
JGB-ND-M8-40	50	M8	1.25	40	14.4	13	5.3 ⁰ _{-0.5}	3.7	4	21
JGB-ND-M10-20	75	M10	1.5	20	17.8	17	6.4 ⁰ _{-0.5}	4.5	5	25
JGB-ND-M10-25	75	M10	1.5	25	17.8	17	6.4 ⁰ _{-0.5}	4.5	5	28
JGB-ND-M10-30	75	M10	1.5	30	17.8	17	6.4 ⁰ _{-0.5}	4.5	5	31
JGB-ND-M10-40	75	M10	1.5	40	17.8	17	6.4 ⁰ _{-0.5}	4.5	5	37
JGB-ND-M10-50	75	M10	1.5	50	17.8	17	6.4 ⁰ _{-0.5}	4.5	5	42
JGB-ND-M12-25	110	M12	1.75	25	20	19	7.5 ⁰ ₋₁	5.2	6	44
JGB-ND-M12-30	110	M12	1.75	30	20	19	7.5 ⁰ ₋₁	5.2	6	48
JGB-ND-M12-40	110	M12	1.75	40	20	19	7.5 ⁰ ₋₁	5.2	6	55
JGB-ND-M12-50	110	M12	1.75	50	20	19	7.5 ⁰ ₋₁	5.2	6	62
JGB-ND-M12-60	110	M12	1.75	60	20	19	7.5 ⁰ ₋₁	5.2	6	69
JGB-ND-M16-30	145	M16	2	30	26.8	24	10 ⁰ ₋₁	6	8	93
JGB-ND-M16-40	145	M16	2	40	26.8	24	10 ⁰ ₋₁	6	8	104
JGB-ND-M16-50	145	M16	2	50	26.8	24	10 ⁰ ₋₁	6	8	118
JGB-ND-M16-60	145	M16	2	60	26.8	24	10 ⁰ ₋₁	6	8	131
JGB-ND-M16-80	145	M16	2	80	26.8	24	10 ⁰ ₋₁	6	8	157

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JGB-ND-M6-20

商品記号 ネオジウム **1** **2**