


JPM-ND アルミフレーム用マグネット

● 材質・仕上げ



RoHS

	JPM-ND
磁石	ネオジウム ニッケルメッキ
プラスチック板ばね	ポリアミド(つや消し黒)
グラスクリュー	スチール 三価クロメート処理
耐熱温度	80℃




- アルミフレーム用のマグネットです。
- ドアやカバー、工具やアクセサリをマグネットでアルミフレームに取り付けできます。
- 側面のプラスチック板ばねによって、任意の位置に取り付けられます。
- グラスクリューを軽く締めつけることで先端がアルミフレームに押し当てられマグネットが上下方向へ移動するのを防止します。
アルミフレーム用のナット*1を使用することでさらにマグネットの移動を防ぐことができます。
- グラスクリューをゆるめ本体をスライドさせることで、アルミフレームから取りはずしできます。

*1： ナットは付属しておりません。別途ご用意ください。

単位：mm

品番	吸着力(N)	b1	A	B	h	H	L	sw	質量(g)
JPM-ND-6-30-BK	18	6	30	9.5	3	10.2	41	1.5	9
JPM-ND-8-30-BK	30	8	30	11.6	2.3	9.3	41	2	10.5
JPM-ND-8-40-BK	30	8	40	12.5	4.8	12.9	41	2	11.5
JPM-ND-10-45-BK	30	10	45	13.7	6	13.2	41	2	12

● 使用例



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

JPM-ND-8-30-BK