

● 材質・仕上げ



	CLHA
本体	スチール (S45C相当) 無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用 センタリングガイドブシュ <b>CLGB</b>	スチール 四三酸化鉄被膜 (黒)
六角穴付きボルト	スチール 四三酸化鉄被膜 (黒)

● **CLPV** **CLPH** **CLPC** のクランプアームに取りつけるクランピングボルト用ホルダーです。

● 品番の末尾記号により、取りつけるクランピングボルトの数を選択できます。

**CLHA-\*\*-1** —— 1本取り付けタイプ



**CLHA-\*\*-2** —— 2本取り付けタイプ

● **CLHA-\*\*-2** は、二本のクランピングボルトを取りつけることでシート状のワークをクランプできます。

シート状のワークをクランプする場合、ギザボールつきクランピングボルト **SCB-GB** と **SCBS-GB** が適しています。

● 取り付け用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュ **CLGB** が付属しています。

● 使用例



● 適用サイズ

品番	パワークランパー適用サイズ
<b>CLHA-10</b>	CLPV-20, CLPH-20, CLPC-20
<b>CLHA-12</b>	CLPV-32, CLPH-32, CLPC-32
<b>CLHA-16</b>	CLPV-40, CLPH-40, CLPC-40
<b>CLHA-18</b>	CLPV-50, CLPH-50

単位: mm

品番	B <sub>1</sub>	A	A <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B	B <sub>2</sub>	d	M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	L	H	質量 (g)
<b>CLHA-10-1</b>	10	37	12	14.5	13	-	7	M8	M5	19.5	10	20
<b>CLHA-10-2</b>	10	37	12	14.5	30	17	7	M8	M5	19.5	10	30
<b>CLHA-12-1</b>	12	53	18	20.9	17	-	9	M10	M6	29.5	12	90
<b>CLHA-12-2</b>	12	53	18	20.9	40	23	9	M10	M6	29.5	12	120
<b>CLHA-16-1</b>	16	63	22	23.5	20	-	11	M12	M8	34	14	110
<b>CLHA-16-2</b>	16	63	22	23.5	50	30	11	M12	M8	34	14	180
<b>CLHA-18-1</b>	18	73	27	28.5	20	-	13	M12	M10	34	16	130
<b>CLHA-18-2</b>	18	73	27	28.5	60	40	13	M12	M10	34	16	190

● 関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュ **CLGB** があります。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**CLHA-10-1**

