


SRWFS トライウィング皿小ねじ



いたづら防止 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



SRWFS	
本体	SUS304相当
強度区分	A2-50相当

- 通常の工具では、取り付け・取りはずしができません。
- 取り付け・取りはずしには専用ビット **SRWB** と専用マグネットトドライバ **SRD** を組み合わせてご使用ください。

● 用途

機器・装置の分解・いたづら防止 / 屋外設備の盗難防止 / セキュリティー対策 / 安全対策

単位: mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	適用ビット	適用マグネットドライバ	質量 (g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ							
SRWFS-M2	M2	0.4	5 6 8	3.8	1.2	SRWB-1	SRD-6.35	0.16 - 0.21	10
SRWFS-M3	M3	0.5	6 8 10 12 16 20 25	5.5	1.65	SRWB-2	SRD-6.35	0.53 - 1.4	10
SRWFS-M4	M4	0.7	6 8 10 12 16 20 25 30	8.4	2.7	SRWB-4	SRD-6.35	1.1 - 2.9	10
SRWFS-M5	M5	0.8	10 12 16 20 25 30 40 50	9.3	2.7	SRWB-5	SRD-6.35	2.5 - 7.4	10
SRWFS-M6	M6	1	10 12 16 20 25 30 40 50	11.3	3.3	SRWB-6	SRD-6.35	3.9 - 12	10
SRWFS-M8	M8	1.25	16 20 25 30 40 50	15.8	4.65	SRWB-7	SRD-6.35	11 - 23	10

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● **SRWB** 専用ビット

単位: mm

品番	L	B	質量 (g)
SRWB-1	25.4	6.35	4.7
SRWB-2	25.4	6.35	4.8
SRWB-4	25.4	6.35	5.2
SRWB-5	25.4	6.35	5.6
SRWB-6	25.4	6.35	6.2
SRWB-7	25.4	6.35	6.6

SRWB




● **SRD** 専用マグネットドライバ

単位: mm


品番	L	B	質量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

SRD



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SRWFS-M5 - 16



1 バラ売り → P. xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P. xxxx	3 ねじカット → P. xxxx	4 ゆるみ止め → P. xxxx	5 脱落防止加工 → P. xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可