



BRPMS-S ボールローラ(プランジャタイプ)

SUS ステンレス



● 用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミット/割り出し

● 材質・仕上げ




	BRPMS-S
本体	SUS304
メインボール	SUS440C (硬度55HRC以上)
サブボール	SUS440C (硬度55HRC以上)
スペーサ	SUS304
ケーシング	SUS304
スプリング	SUS631J1

- プランジャ機能つきボールローラ。フランジタイプ。
- 取り付け高さが簡単に決まります。
- 取り付け・取りはずしには専用レンチ **BRW** をご使用ください。
- 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
- ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩擦を低減します。

⚠ 使用上の注意

- 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
- メインボールのストローク分、底部が可動します。取り付け穴の深さにご注意ください。




単位: mm

品番	M(細目)		L	s	L1	L2	L3	D1	D	Db	P	適用レンチ	荷重(N) min./max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ												
BRPMS-16-S	M16	1.5	14	1.5	1.5	9	1.5	19	13.5	5.56	15.4	BRW-10	23 / 30	18
BRPMS-20-S	M20	1.5	17	2.5	1.5	10	2	24	16.5	8.73	18.5	BRW-12	24 / 38	30
BRPMS-24-S	M24	1.5	21.5	3.5	1.5	12	2	28	20.5	10.32	24	BRW-16	24 / 55	54

● 専用レンチ

単位: mm

品番	L	L1	L2	B	C	D	d	P	質量(g)
BRW-10	25	1.4	8	19	3	18.5	10	15.4	55
BRW-12	30	1.4	10	24	4	22	12	18.5	102
BRW-16	35	1.4	12	27	6	27	17	24	153
BRW-20	40	1.4	14	30	7	33	20	29.6	220



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

BRPMS-20-S

商品記号 M ステンレス製
メインボール

1 バラ売り → P.0000	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000	ねじカット → P.0000	ゆるみ止め → P.0000
1個から注文できるため対象外	お問い合わせください	対応不可	対応不可