


PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ


PHE-□□□D

ステンレスヘッドなし




PHE-□□□K

プラスチックパッド + ステンレスヘッドつき



PHE-□□□S

ステンレスヘッドつき



寸法

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE08-10N□□D-A	M8	1.0	41	2.5	2	-	6	-	47	3	11	6	9
PHE08-10N□□S-A	M8	1.0	41	2.5	6.5	5	6	12	53	3	11	6	10
PHE08-10N□□K-A	M8	1.0	41	2.5	6.5	5	6	12	53	3	11	6	10
PHE10-10N□□D-A	M10	1.0	48	2.5	2.5	-	8	-	56	4	13	7	20
PHE10-10N□□S-A	M10	1.0	48	2.5	8.5	6	8	14.5	62.5	4	13	7	22
PHE10-10N□□K-A	M10	1.0	48	2.5	8.5	6	8	14.5	62.5	4	13	7	22
PHE12-10N□□D-A	M12	1.0	56	2.5	3	-	10	-	66	5	15	8	31
PHE12-10N□□S-A	M12	1.0	56	2.5	10.5	7	10	17	73	5	15	8	35
PHE12-10N□□K-A	M12	1.0	56	2.5	10.5	7	10	17	73	5	15	8	34
PHE14-10N□□D-A	M14	1.0	63	3	4	-	12	-	75	6	17	10	53
PHE14-10N□□S-A	M14	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	60
PHE14-10N□□K-A	M14	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	59
PHE14-10L□□D-A	M14	1.0	82	3	4	-	20	-	102	6	17	10	69
PHE14-10L□□S-A	M14	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	76
PHE14-10L□□K-A	M14	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	75
PHE14-15N□□D-A	M14	1.5	63	3	4	-	12	-	75	6	17	10	51
PHE14-15N□□S-A	M14	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	58
PHE14-15N□□K-A	M14	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	17	10	57
PHE14-15L□□D-A	M14	1.5	82	3	4	-	20	-	102	6	17	10	67
PHE14-15L□□S-A	M14	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	74
PHE14-15L□□K-A	M14	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	17	10	73
PHE16-10N□□D-A	M16	1.0	63	3	4	-	12	-	75	6	19	10	75
PHE16-10N□□S-A	M16	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	82
PHE16-10N□□K-A	M16	1.0	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	81

●全商品にロックナット1個が付属しています。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE16-10L□□D-A	M16	1.0	82	3	4	-	20	-	102	6	19	10	98
PHE16-10L□□S-A	M16	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	105
PHE16-10L□□K-A	M16	1.0	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	104
PHE16-15N□□D-A	M16	1.5	63	3	4	-	12	-	75	6	19	10	74
PHE16-15N□□S-A	M16	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	81
PHE16-15N□□K-A	M16	1.5	63	3	12	8.5	12	21	84	6	19	10	80
PHE16-15L□□D-A	M16	1.5	82	3	4	-	20	-	102	6	19	10	96
PHE16-15L□□S-A	M16	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	103
PHE16-15L□□K-A	M16	1.5	82	3	12	8.5	20	29	111	6	19	10	102
PHE20-15N□□D-A	M20	1.5	74	3.5	6	-	15	-	89	8	24	14	120
PHE20-15N□□S-A	M20	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	24	14	130
PHE20-15N□□K-A	M20	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	24	14	130

●全商品にロックナット1個が付属しています。

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHE20-15 N H A S - A


商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ステンレスヘッドの有無

PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ


PHE-□□□D

ステンレスヘッドなし




PHE-□□□K

プラスチックパッド + ステンレスヘッドつき



PHE-□□□S

ステンレスヘッドつき



寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE20-15L□□D-A	M20	1.5	96	3.5	6	-	25	-	121	8	24	14	150
PHE20-15L□□S-A	M20	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	24	14	170
PHE20-15L□□K-A	M20	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	24	14	170
PHE22-15N□□D-A	M22	1.5	74	3.5	6	-	15	-	89	8	27	14	160
PHE22-15N□□S-A	M22	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	27	14	170
PHE22-15N□□K-A	M22	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	27	14	170
PHE22-15L□□D-A	M22	1.5	96	3.5	6	-	25	-	121	8	27	14	200
PHE22-15L□□S-A	M22	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	27	14	220
PHE22-15L□□K-A	M22	1.5	96	3.5	18	13	25	35	131	8	27	14	220
PHE25-15N□□D-A	M25	1.5	107	4	8	-	25	-	132	10	30	19	270
PHE25-15N□□S-A	M25	1.5	107	4	23	17	25	38	145	10	30	19	310
PHE25-15N□□K-A	M25	1.5	107	4	23	17	25	38	145	10	30	19	310
PHE25-15L□□D-A	M25	1.5	142	4	8	-	40	-	182	10	30	19	360
PHE25-15L□□S-A	M25	1.5	142	4	23	17	40	53	195	10	30	19	400
PHE25-15L□□K-A	M25	1.5	142	4	23	17	40	53	195	10	30	19	400
PHE27-30N□□D-A	M27	3.0	107	4	8	-	25	-	132	10	32	19	300
PHE27-30N□□S-A	M27	3.0	107	4	23	17	25	38	145	10	32	19	340
PHE27-30N□□K-A	M27	3.0	107	4	23	17	25	38	145	10	32	19	340
PHE27-30L□□D-A	M27	3.0	142	4	8	-	40	-	182	10	32	19	400
PHE27-30L□□S-A	M27	3.0	142	4	23	17	40	53	195	10	32	19	440
PHE27-30L□□K-A	M27	3.0	142	4	23	17	40	53	195	10	32	19	440
PHE33-15N□□D-A	M33	1.5	126	4.5	10	-	30	-	156	12	41	24	590
PHE33-15N□□S-A	M33	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	41	24	660
PHE33-15N□□K-A	M33	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	41	24	660

●全商品にロックナット1個が付属しています。

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHE33-15L□□D-A	M33	1.5	171	4.5	10	-	50	-	221	12	41	24	790
PHE33-15L□□S-A	M33	1.5	171	4.5	31	22	50	65	236	12	41	24	860
PHE33-15L□□K-A	M33	1.5	171	4.5	31	22	50	65	236	12	41	24	860
PHE36-15N□□D-A	M36	1.5	126	4.5	10	-	30	-	156	12	46	24	760
PHE36-15N□□S-A	M36	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	46	24	830
PHE36-15N□□K-A	M36	1.5	126	4.5	31	22	30	45	171	12	46	24	830

●全商品にロックナット1個が付属しています。

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHE20-15 N H A S-A

商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ステンレスヘッドの有無

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ

性能

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PHE08-10NH□□-A	M8	4	5	10000	6	0.1	1.2	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE08-10NM□□-A	M8	4	5	10000	6	0.8	2.2	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE08-10NS□□-A	M8	3.5	4	10000	6	1.8	3.5	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE08-10NW□□-A	M8	3.5	4	10000	6	3	5	1	3	0.15	2.5	4.5
PHE10-10NH□□-A	M10	10	13	22000	8	0.1	1.2	2	4	0.15	3.5	6
PHE10-10NM□□-A	M10	10	13	22000	8	0.8	2.2	2	4	0.15	3.5	6
PHE10-10NS□□-A	M10	9	11	22000	8	1.8	3.5	2	4	0.15	3.5	6
PHE10-10NW□□-A	M10	9	11	22000	8	3	5	2	4	0.15	3.5	6
PHE12-10NH□□-A	M12	18	25	33000	10	0.1	1.2	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE12-10NM□□-A	M12	18	25	33000	10	0.8	2.2	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE12-10NS□□-A	M12	16	21	33000	10	1.8	3.5	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE12-10NW□□-A	M12	16	21	33000	10	3	5	3	7	0.15	4.5	7.5
PHE14-10LH□□-A	M14	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10LM□□-A	M14	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10LS□□-A	M14	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10LW□□-A	M14	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-10NH□□-A	M14	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-10NM□□-A	M14	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-10NS□□-A	M14	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-10NW□□-A	M14	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15LH□□-A	M14	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15LM□□-A	M14	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15LS□□-A	M14	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15LW□□-A	M14	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE14-15NH□□-A	M14	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15NM□□-A	M14	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15NS□□-A	M14	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE14-15NW□□-A	M14	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10LH□□-A	M16	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10LM□□-A	M16	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10LS□□-A	M16	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10LW□□-A	M16	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-10NH□□-A	M16	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10NM□□-A	M16	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10NS□□-A	M16	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-10NW□□-A	M16	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15LH□□-A	M16	34	42	50000	20	0.1	1.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15LM□□-A	M16	32	38	50000	20	0.8	2.2	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15LS□□-A	M16	30	34	50000	20	1.8	3.5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15LW□□-A	M16	28	30	50000	20	3	5	3.5	20	0.4	7	11
PHE16-15NH□□-A	M16	34	42	50000	12	0.1	1.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15NM□□-A	M16	32	38	50000	12	0.8	2.2	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15NS□□-A	M16	30	34	50000	12	1.8	3.5	3.5	20	0.2	7	11
PHE16-15NW□□-A	M16	28	30	50000	12	3	5	3.5	20	0.2	7	11

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PHE20-15LH□□-A	M20	80	150	90000	25	0.1	1.2	10	40	0.5	16	26
PHE20-15LM□□-A	M20	75	125	90000	25	0.8	2.2	10	40	0.5	16	26
PHE20-15LS□□-A	M20	70	100	90000	25	1.8	3.5	10	40	0.5	16	26
PHE20-15LW□□-A	M20	65	75	90000	25	3	5	10	40	0.5	16	26
PHE20-15NH□□-A	M20	80	150	90000	15	0.1	1.2	10	40	0.3	16	26
PHE20-15NM□□-A	M20	75	125	90000	15	0.8	2.2	10	40	0.3	16	26
PHE20-15NS□□-A	M20	70	100	90000	15	1.8	3.5	10	40	0.3	16	26
PHE20-15NW□□-A	M20	65	75	90000	15	3	5	10	40	0.3	16	26
PHE22-15LH□□-A	M22	80	150	90000	25	0.1	1.2	10	40	0.5	16	26
PHE22-15LM□□-A	M22	75	125	90000	25	0.8	2.2	10	40	0.5	16	26
PHE22-15LS□□-A	M22	70	100	90000	25	1.8	3.5	10	40	0.5	16	26
PHE22-15LW□□-A	M22	65	75	90000	25	3	5	10	40	0.5	16	26
PHE22-15NH□□-A	M22	80	150	90000	15	0.1	1.2	10	40	0.3	16	26
PHE22-15NM□□-A	M22	75	125	90000	15	0.8	2.2	10	40	0.3	16	26
PHE22-15NS□□-A	M22	70	100	90000	15	1.8	3.5	10	40	0.3	16	26
PHE22-15NW□□-A	M22	65	75	90000	15	3	5	10	40	0.3	16	26
PHE25-15LH□□-A	M25	230	400	120000	40	0.1	1.2	17	60	0.6	26	45
PHE25-15LM□□-A	M25	210	330	120000	40	0.8	2.2	17	60	0.6	26	45
PHE25-15LS□□-A	M25	190	260	120000	40	1.8	3.5	17	60	0.6	26	45
PHE25-15LW□□-A	M25	170	190	120000	40	3	5	17	60	0.6	26	45
PHE25-15NH□□-A	M25	230	400	120000	25	0.1	1.2	17	60	0.4	26	45
PHE25-15NM□□-A	M25	210	330	120000	25	0.8	2.2	17	60	0.4	26	45
PHE25-15NS□□-A	M25	190	260	120000	25	1.8	3.5	17	60	0.4	26	45
PHE25-15NW□□-A	M25	170	190	120000	25	3	5	17	60	0.4	26	45
PHE27-30LH□□-A	M27	230	400	120000	40	0.1	1.2	17	60	0.6	26	45
PHE27-30LM□□-A	M27	210	330	120000	40	0.8	2.2	17	60	0.6	26	45
PHE27-30LS□□-A	M27	190	260	120000	40	1.8	3.5	17	60	0.6	26	45
PHE27-30LW□□-A	M27	170	190	120000	40	3	5	17	60	0.6	26	45
PHE27-30NH□□-A	M27	230	400	120000	25	0.1	1.2	17	60	0.4	26	45
PHE27-30NM□□-A	M27	210	330	120000	25	0.8	2.2	17	60	0.4	26	45
PHE27-30NS□□-A	M27	190	260	120000	25	1.8	3.5	17	60	0.4	26	45
PHE27-30NW□□-A	M27	170	190	120000	25	3	5	17	60	0.4	26	45

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHE20-15 N H A S - A

商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ステンレスヘッドの有無

🌿 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

PHE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 高エネルギー吸収タイプ

性能

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PHE33-15LH□□-A	M33	400	800	140000	50	0.1	1.2	30	80	0.8	40	65
PHE33-15LM□□-A	M33	360	650	140000	50	0.8	2.2	30	80	0.8	40	65
PHE33-15LS□□-A	M33	320	500	140000	50	1.8	3.5	30	80	0.8	40	65
PHE33-15LW□□-A	M33	280	350	140000	50	3	5	30	80	0.8	40	65
PHE33-15NH□□-A	M33	400	800	140000	30	0.1	1.2	30	80	0.5	40	65
PHE33-15NM□□-A	M33	360	650	140000	30	0.8	2.2	30	80	0.5	40	65
PHE33-15NS□□-A	M33	320	500	140000	30	1.8	3.5	30	80	0.5	40	65
PHE33-15NW□□-A	M33	280	350	140000	30	3	5	30	80	0.5	40	65
PHE36-15LH□□-A	M36	400	800	140000	50	0.1	1.2	30	80	0.8	40	65
PHE36-15LM□□-A	M36	360	650	140000	50	0.8	2.2	30	80	0.8	40	65
PHE36-15LS□□-A	M36	320	500	140000	50	1.8	3.5	30	80	0.8	40	65
PHE36-15LW□□-A	M36	280	350	140000	50	3	5	30	80	0.8	40	65
PHE36-15NH□□-A	M36	400	800	140000	30	0.1	1.2	30	80	0.5	40	65
PHE36-15NM□□-A	M36	360	650	140000	30	0.8	2.2	30	80	0.5	40	65
PHE36-15NS□□-A	M36	320	500	140000	30	1.8	3.5	30	80	0.5	40	65
PHE36-15NW□□-A	M36	280	350	140000	30	3	5	30	80	0.5	40	65

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHE20-15 N H A S - A

商品記号 1 2 3 4 商品記号

- 1 ストロークタイプ
- 2 速度タイプ
- 3 保護機構
- 4 ステンレスヘッドの有無

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可