



- コストパフォーマンスにすぐれたボールプランジャ。
- ゆるみ止めなしとゆるみ止めありのそれぞれに軽荷重タイプ・重荷重タイプ・極重荷重タイプがあります。
- 寸法・荷重・材質など、特殊仕様の商品も製作いたします。
→ P.xxxx
- 商品記号により、荷重タイプおよびゆるみ止めの有無が選択できます。

商品記号	荷重タイプ	ゆるみ止め
PAF-L	軽荷重	なし
PAF-L-P	軽荷重	あり
PAF-M	重荷重	なし
PAF-M-P	重荷重	あり
PAF-H	極重荷重	なし
PAF-H-P	極重荷重	あり



● 材質・仕上げ

	PAF-L	PAF-L-P	PAF-M	PAF-M-P	PAF-H	PAF-H-P
本体	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)	SCM435*1 三価クロメート処理	SCM435*1 三価クロメート処理
ボール	SUJ2 (硬度55 - 60HRC)	SUJ2 (硬度55 - 60HRC)	SUJ2*1 (硬度55 - 60HRC) 四三酸化鉄皮膜	SUJ2*1 (硬度55 - 60HRC) 四三酸化鉄皮膜	SUJ2 (硬度55 - 60HRC)	SUJ2 (硬度55 - 60HRC)
スプリング	SWPB	SWPB	SWPB	SWPB	SWPB	SWPB
ゆるみ止め		ナイロン溶着(ナイロン11)		ナイロン溶着(ナイロン11)		ナイロン溶着(ナイロン11)

*1: 本体・ボールの表面処理により、荷重タイプが区別できます。

PAF-L | PAF-L-P 軽荷重 | PAF-M | PAF-M-P 重荷重 単位: mm

品番	M(並目) ねじの呼び		s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
	呼び	ピッチ								
PAF-3-L	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1 / 2	0.4	なし
PAF-4-L	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.4	なし
PAF-5-L	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	0.9	なし
PAF-6-L	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.5	なし
PAF-8-L	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.2	なし
PAF-10-L	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	8.8 / 25	5.4	なし
PAF-12-L	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	9.8 / 29	10	なし
PAF-16-L	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	16 / 49	24	なし
PAF-3-L-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1 / 2	0.4	あり
PAF-4-L-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2 / 4.9	0.4	あり
PAF-5-L-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	2.9 / 9.8	0.9	あり
PAF-6-L-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	4.9 / 15	1.5	あり
PAF-8-L-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	6.9 / 20	3.2	あり
PAF-10-L-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	8.8 / 25	5.4	あり
PAF-12-L-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	9.8 / 29	10	あり
PAF-16-L-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	16 / 49	24	あり
PAF-3-M	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	なし
PAF-4-M	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.4	なし
PAF-5-M	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	0.9	なし
PAF-6-M	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.5	なし
PAF-8-M	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	13 / 39	3.2	なし
PAF-10-M	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	19 / 49	5.4	なし
PAF-12-M	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	20 / 59	10	なし
PAF-16-M	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	29 / 98	24	なし
PAF-3-M-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		1.5 / 2.9	0.4	あり
PAF-4-M-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	3.9 / 9.8	0.4	あり
PAF-5-M-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	4.9 / 20	0.9	あり
PAF-6-M-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	9.8 / 29	1.5	あり
PAF-8-M-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	13 / 39	3.2	あり
PAF-10-M-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	19 / 49	5.4	あり
PAF-12-M-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	20 / 59	10	あり
PAF-16-M-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	29 / 98	24	あり

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx 対応不可
 ゆるみ止め → P.xxxx 対応可・別料金
 レーザ刻印 → P.xxxx 対応不可

PAF-H | PAF-H-P 極重荷重 単位: mm

品番	M(並目) ねじの呼び		s	L	D	B	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)	ゆるみ止め
	呼び	ピッチ								
PAF-3-H	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4	なし
PAF-4-H	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2.5 / 12.5	0.4	なし
PAF-5-H	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	11.2 / 24.1	0.9	なし
PAF-6-H	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	17.7 / 33.4	1.5	なし
PAF-8-H	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	21.4 / 45.3	3.2	なし
PAF-10-H	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	23.5 / 60	5.4	なし
PAF-12-H	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	24.1 / 63.7	10	なし
PAF-16-H	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	43.6 / 116.3	24	なし
PAF-3-H-P	M3	0.5	0.5	6	1.5	1.5		2.2 / 5	0.4	あり
PAF-4-H-P	M4	0.7	0.8	8	2.5	2	BB-5	2.5 / 12.5	0.4	あり
PAF-5-H-P	M5	0.8	0.8	11	3	2.5	BB-5	11.2 / 24.1	0.9	あり
PAF-6-H-P	M6	1	0.8	12	3	3	BB-6	17.7 / 33.4	1.5	あり
PAF-8-H-P	M8	1.25	1	14	4	4	BB-6	21.4 / 45.3	3.2	あり
PAF-10-H-P	M10	1.5	1.2	15	5	5	BB-8	23.5 / 60	5.4	あり
PAF-12-H-P	M12	1.75	1.8	19	7.1	6	BB-10	24.1 / 63.7	10	あり
PAF-16-H-P	M16	2	2.5	24	9.5	8	BB-12	43.6 / 116.3	24	あり

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン BB をご使用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PAF-4-H-P

