



● 材質・仕上げ



	FGBB-E
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
カバーシート	スチール 三価クロメート処理



- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取り付けが容易です。
- 片側めねじタイプ。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- 放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度：80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

商品記号	硬度ショア A±5
FGBB-E-40	40
FGBB-E-55	55
FGBB-E-70	70

単位：mm

品番	D	H	M(並目)		Lf	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
FGBB-10-10-M5-E-40	10	10	M5	0.8	5	1.2	A40	14	46	3	1
FGBB-10-10-M5-E-55	10	10	M5	0.8	5	1.2	A55	20	59	3	1
FGBB-10-10-M5-E-70	10	10	M5	0.8	5	1.2	A70	40	113	3	1
FGBB-20-15-M6-E-40	20	15	M6	1	6	2	A40	30	130	4	7
FGBB-20-15-M6-E-55	20	15	M6	1	6	2	A55	49	195	4	7
FGBB-20-15-M6-E-70	20	15	M6	1	6	2	A70	78	320	4	7
FGBB-20-24-M6-E-40	20	24	M6	1	6	2	A40	14	82	6	9
FGBB-20-24-M6-E-55	20	24	M6	1	6	2	A55	22	130	6	9
FGBB-20-24-M6-E-70	20	24	M6	1	6	2	A70	55	330	6	9
FGBB-25-20-M6-E-40	25	20	M6	1	6	2	A40	16	84	5	12
FGBB-25-20-M6-E-55	25	20	M6	1	6	2	A55	38	190	5	12
FGBB-25-20-M6-E-70	25	20	M6	1	6	2	A70	96	495	5	12
FGBB-30-30-M8-E-40	30	30	M8	1.25	8	2	A40	25	190	7.5	27
FGBB-30-30-M8-E-55	30	30	M8	1.25	8	2	A55	35	260	7.5	27
FGBB-30-30-M8-E-70	30	30	M8	1.25	8	2	A70	84	630	7.5	27
FGBB-30-36-M8-E-40	30	36	M8	1.25	8	2	A40	20	180	9	26
FGBB-30-36-M8-E-55	30	36	M8	1.25	8	2	A55	36	320	9	26
FGBB-30-36-M8-E-70	30	36	M8	1.25	8	2	A70	72	650	9	26
FGBB-35-40-M8-E-40	35	40	M8	1.25	8	2	A40	26	260	10	30
FGBB-35-40-M8-E-55	35	40	M8	1.25	8	2	A55	30	300	10	30
FGBB-35-40-M8-E-70	35	40	M8	1.25	8	2	A70	63	630	10	30
FGBB-50-50-M10-E-40	50	50	M10	1.5	10	2	A40	54	675	12.5	98
FGBB-50-50-M10-E-55	50	50	M10	1.5	10	2	A55	78	970	12.5	98
FGBB-50-50-M10-E-70	50	50	M10	1.5	10	2	A70	90	1120	12.5	98
FGBB-50-61-M8-E-40	50	61	M8	1.25	8	2	A40	32	490	15.25	114
FGBB-50-61-M8-E-55	50	61	M8	1.25	8	2	A55	39	600	15.25	114
FGBB-50-61-M8-E-70	50	61	M8	1.25	8	2	A70	100	1520	15.25	114
FGBB-50-68-M10-E-40	50	68	M10	1.5	10	2	A40	52	890	17	124
FGBB-50-68-M10-E-55	50	68	M10	1.5	10	2	A55	52	890	17	124
FGBB-50-68-M10-E-70	50	68	M10	1.5	10	2	A70	115	1950	17	124
FGBB-70-58-M12-E-40	70	58	M12	1.75	12	3	A40	82	1150	14	196
FGBB-70-58-M12-E-55	70	58	M12	1.75	12	3	A55	110	1520	14	196
FGBB-70-58-M12-E-70	70	58	M12	1.75	12	3	A70	140	1990	14	196
FGBB-75-89-M12-E-40	75	89	M12	1.75	12	3	A40	66	1330	20	345
FGBB-75-89-M12-E-55	75	89	M12	1.75	12	3	A55	98	1960	20	345
FGBB-75-89-M12-E-70	75	89	M12	1.75	12	3	A70	125	2540	20	345

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBB-30-36-M8-E-55



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可