


● 取り付け穴寸法



PPRSC-KU PPRSC-KD

- 圧入タイプのボールプランジャ。
- 本体に配置したスリットがたわみ性を高め、公差の大きな穴への取り付けを可能にしています。
- **PPRSC-KD** はボールがプラスチック製。ワークを傷つけません。
- 使用可能温度：-30℃～50℃
- 材質・仕上げ



	PPRSC-KU	PPRSC-KD
本体	ポリアセタール(黒)	ポリアセタール(黒)
ボール	SUS440C (硬度 54 - 60HRC)	ポリアセタール(白)
スプリング	SUS631相当	SUS631相当

PPRSC-KU ステンレスボール

単位：mm

品番	D1	D2	D3	L	L1	s	D	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
PPRSC-4-KU	4	4.6	4	5	1	0.8	3	BB-5	3 / 6.5	0.2
PPRSC-5-KU	5	5.6	5	6	1	1	4	BB-6	6 / 9.4	0.5
PPRSC-6-KU	6	6.5	6	7	1	1.6	5	BB-10	6.2 / 12.6	1
PPRSC-8-KU	8	8.5	8	9	1	1.9	6.5	BB-10	10 / 20.4	1.5
PPRSC-10-KU	10	11	10	13.5	1.5	2.4	8	BB-12	11.9 / 22.3	3

PPRSC-KD プラスチックボール

単位：mm

品番	D1	D2	D3	L	L1	s	D	適用ボールボタン BB	荷重(N) min./max.	質量(g)
PPRSC-4-KD	4	4.6	4	5	1	0.8	3	BB-5	3 / 6.5	0.1
PPRSC-5-KD	5	5.6	5	6	1	1	4	BB-6	6 / 9.4	0.1
PPRSC-6-KD	6	6.5	6	7	1	1.6	5	BB-10	6.2 / 12.6	0.3
PPRSC-8-KD	8	8.5	8	9	1	1.9	6.5	BB-10	10 / 20.4	0.5
PPRSC-10-KD	10	11	10	13.5	1.5	2.4	8	BB-12	11.9 / 22.3	1

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPRSC-8-KU



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可