

- プランジャ取り付け用ホルダ。
- 材質・仕上げ

RoHS

	PHL
本体	SUS303相当


単位: mm


品番	M(並目)		L	H	H ₁	h	W	A	t	P	R	C	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PHL-M5-A	M5	0.8	20	10.5	5.5	4.8	23	6.5	0.5	17	6	3.4	21
PHL-M6-A	M6	1	20	10.5	5.5	4.8	23	6.5	0.5	17	6	3.4	20
PHL-M8-A	M8	1.25	26	15.5	8	6	34	11	1	25	8	4.5	54
PHL-M10-A	M10	1.5	26	15.5	8	6	34	11	1	25	8	4.5	52
PHL-M12-A	M12	1.75	35	21	11	7	47	13.5	1	34	11	6.6	135
PHL-M16-A	M16	2	35	21	11	7	47	13.5	1	34	11	6.6	130


- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PHL-M6-A

商品 記号		商品 記号
----------	---	----------

 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
お問い合わせください

 ゆるみ止め → P.xxxx
対応不可

 レーザ刻印 → P.xxxx
対応不可