



● 材質・仕上げ



	SCB-FB スティール製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	SUJ2 (硬度62 - 67HRC)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCB-M6-20-FB



- すべてのサイズを全ねじで標準化。
- ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 1 スティール製	M(並目) ねじの呼び		L	D1	D	d(参考値)	L1	B	質量(g)
		ピッチ							
SCB-M4-10-FB	M4	0.7	10	7	2.5	1.9	4	3	1.5
SCB-M4-12-FB	M4	0.7	12	7	2.5	1.9	4	3	1.7
SCB-M4-16-FB	M4	0.7	16	7	2.5	1.9	4	3	1.9
SCB-M4-20-FB	M4	0.7	20	7	2.5	1.9	4	3	2.2
SCB-M4-25-FB	M4	0.7	25	7	2.5	1.9	4	3	2.5
SCB-M5-12-FB	M5	0.8	12	8.5	3	2.4	5	4	2.9
SCB-M5-16-FB	M5	0.8	16	8.5	3	2.4	5	4	3.4
SCB-M5-20-FB	M5	0.8	20	8.5	3	2.4	5	4	3.9
SCB-M5-25-FB	M5	0.8	25	8.5	3	2.4	5	4	4.4
SCB-M5-30-FB	M5	0.8	30	8.5	3	2.4	5	4	5
SCB-M6-16-FB	M6	1	16	10	4	3.1	6	5	5.6
SCB-M6-20-FB	M6	1	20	10	4	3.1	6	5	6.5
SCB-M6-25-FB	M6	1	25	10	4	3.1	6	5	7.6
SCB-M6-30-FB	M6	1	30	10	4	3.1	6	5	8.7
SCB-M6-40-FB	M6	1	40	10	4	3.1	6	5	11
SCB-M8-20-FB	M8	1.25	20	13	5.56	4.6	8	6	13.5
SCB-M8-30-FB	M8	1.25	30	13	5.56	4.6	8	6	17.5
SCB-M8-35-FB	M8	1.25	35	13	5.56	4.6	8	6	19
SCB-M8-40-FB	M8	1.25	40	13	5.56	4.6	8	6	21.5
SCB-M8-50-FB	M8	1.25	50	13	5.56	4.6	8	6	25
SCB-M10-25-FB	M10	1.5	25	16	7.14	6.1	10	8	26
SCB-M10-30-FB	M10	1.5	30	16	7.14	6.1	10	8	29
SCB-M10-40-FB	M10	1.5	40	16	7.14	6.1	10	8	34
SCB-M10-50-FB	M10	1.5	50	16	7.14	6.1	10	8	39
SCB-M10-60-FB	M10	1.5	60	16	7.14	6.1	10	8	47
SCB-M12-30-FB	M12	1.75	30	18	8.5	7.3	12	10	40
SCB-M12-50-FB	M12	1.75	50	18	8.5	7.3	12	10	56
SCB-M12-80-FB	M12	1.75	80	18	8.5	7.3	12	10	83
SCB-M16-40-FB	M16	2	40	24	12	10.7	16	14	91
SCB-M16-60-FB	M16	2	60	24	12	10.7	16	14	122
SCB-M16-80-FB	M16	2	80	24	12	10.7	16	14	154

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金