


SUS ステンレス



- セラミックボールを内蔵したクランピングボルト。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストップなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

## ● 材質・仕上げ



	SCBS-CE
ねじ部	SUS304相当
ボール	アルミナ(純度99%以上、硬度1100HV)

単位: mm

品番 	M(並目)		L	D1	D	L1	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SCBS-M4-10-CE	M4	0.7	10.5	7	2.38	4	3	1.5
SCBS-M4-16-CE	M4	0.7	16.5	7	2.38	4	3	1.9
SCBS-M4-25-CE	M4	0.7	25.5	7	2.38	4	3	2.5
SCBS-M5-12-CE	M5	0.8	12.6	8.5	3.18	5	4	2.9
SCBS-M5-20-CE	M5	0.8	20.6	8.5	3.18	5	4	3.9
SCBS-M5-30-CE	M5	0.8	30.6	8.5	3.18	5	4	5
SCBS-M6-16-CE	M6	1	16.8	10	3.97	6	5	5.6
SCBS-M6-25-CE	M6	1	25.8	10	3.97	6	5	7.6
SCBS-M6-40-CE	M6	1	40.8	10	3.97	6	5	11
SCBS-M8-20-CE	M8	1.25	21.2	13	5.56	8	6	13.5
SCBS-M8-35-CE	M8	1.25	36.2	13	5.56	8	6	19
SCBS-M8-50-CE	M8	1.25	51.2	13	5.56	8	6	25
SCBS-M10-25-CE	M10	1.5	26.7	16	7.14	10	8	26
SCBS-M10-40-CE	M10	1.5	41.7	16	7.14	10	8	34
SCBS-M10-60-CE	M10	1.5	61.7	16	7.14	10	8	47
SCBS-M12-30-CE	M12	1.75	32	18	7.94	12	10	40
SCBS-M12-50-CE	M12	1.75	52	18	7.94	12	10	56
SCBS-M12-80-CE	M12	1.75	82	18	7.94	12	10	83

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCBS-M6-25-CE


 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000  
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ → P.0000  
対応不可

 ねじカット → P.0000  
対応不可

 ゆるみ止め → P.0000  
対応可・別料金