



- 特殊ボールを内蔵したクランピングスクリュー(完全ボールタイプ)。
- 完全ボールによる点接触でワークを確実に固定します。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

## ● 材質・仕上げ



	SCSS-CE セラミックボール
ねじ部	SUS304相当
ボール	アルミナ(純度99%以上・硬度1100HV)

単位: mm

品番	M(並目)		L	D	B	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ				
SCSS-M4-6-CE	M4	0.7	6.5	2.38	2	0.4
SCSS-M4-10-CE	M4	0.7	10.5	2.38	2	0.7
SCSS-M4-16-CE	M4	0.7	16.5	2.38	2	1
SCSS-M5-8-CE	M5	0.8	8.6	3.18	2.5	0.8
SCSS-M5-12-CE	M5	0.8	12.6	3.18	2.5	1.3
SCSS-M5-20-CE	M5	0.8	20.6	3.18	2.5	2.3
SCSS-M6-10-CE	M6	1	10.8	3.97	3	1.5
SCSS-M6-16-CE	M6	1	16.8	3.97	3	2.5
SCSS-M6-25-CE	M6	1	25.8	3.97	3	4
SCSS-M8-12-CE	M8	1.25	13.2	5.56	4	3.2
SCSS-M8-20-CE	M8	1.25	21.2	5.56	4	5.7
SCSS-M8-30-CE	M8	1.25	31.2	5.56	4	9
SCSS-M10-16-CE	M10	1.5	17.7	7.14	5	7
SCSS-M10-25-CE	M10	1.5	26.7	7.14	5	11
SCSS-M10-35-CE	M10	1.5	36.7	7.14	5	16
SCSS-M12-20-CE	M12	1.75	22	7.94	6	12.5
SCSS-M12-30-CE	M12	1.75	32	7.94	6	20
SCSS-M12-40-CE	M12	1.75	42	7.94	6	28

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCSS-M4-16-CE


 クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

 ねじ組み合わせ  
対応可・別料金

 ねじカット  
対応不可

 ゆるみ止め  
対応可・別料金