



# PK-8 イソメック®ポリドライブプーリー - PK適用



単位: mm

品番	外形 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
		品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h <sup>+2/0</sup>		
PK-50-8	50	軸穴タイプ	22 (22)	11U	40	40	5.08	-	34.92	-	0.000122	0.47
PK-56-8	56	軸穴タイプ	25 (25)	11U	46	40	5.08	-	34.92	-	0.0002	0.61
PK-63-8	63	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	12.92	34.92	10	0.000243	0.39
PK-67-8	67	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	12.92	34.92	10	0.000321	0.46
PK-71-8	71	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	12.92	34.92	10	0.000414	0.54
PK-75-8	75	1108	28 (25)	41UR	-	22	-	12.92	34.92	10	0.000524	0.62
PK-80-8	80	1310	35 (-)	41UR	-	25	-	9.92	34.92	10	0.000641	0.61
PK-85-8	85	1310	35 (-)	41UR	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00085	0.73
PK-90-8	90	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00103	0.77
PK-95-8	95	1610	42 (38)	41UR	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00133	0.9
PK-100-8	100	1610	42 (38)	41U	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00168	1.05
PK-106-8	106	1610	42 (38)	41U	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00217	1.23
PK-112-8	112	1610	42 (38)	41U	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00275	1.43
PK-118-8	118	1610	42 (38)	41U	-	25	-	9.92	34.92	10	0.00343	1.64
PK-125-8	125	2012	50 (48)	31U	-	34.92	-	-	34.92	-	0.0049	2.05
PK-132-8	132	2012	50 (48)	31U	-	34.92	-	-	34.92	-	0.00627	2.4
PK-140-8	140	2012	50 (48)	31U	-	34.92	-	-	34.92	-	0.00814	2.84
PK-150-8	150	2012	50 (48)	31U	-	34.92	-	-	34.92	-	0.011	3.41

- \*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
- \*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
- \*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。
- **PK-50-8** | **PK-56-8** は軸穴追加加工サービスをご利用ください。

### ● 関連商品

イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



- **品番指定** ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PK-250-8** (プーリー本体)



**2517-50-N** (イソメックプッシング)



イソメックプッシングも併せてご注文ください。

## 追加加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工  
対応可・別料金

単位: mm

品番	外形 de	プッシング		形状図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
		品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h <sup>+2/0</sup>		
PK-160-8	160	2012	50 (48)	31U	-	34.92	-	-	34.92	-	0.0145	4.03
PK-170-8	170	2012	50 (48)	30U	105	34.92	-	-	34.92	10	0.0114	2.94
PK-180-8	180	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0162	3.74
PK-190-8	190	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0185	3.91
PK-200-8	200	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0221	4.26
PK-212-8	212	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0257	4.47
PK-224-8	224	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0317	4.96
PK-236-8	236	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0363	5.14
PK-250-8	250	2517	60 (60)	10U	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0458	5.79
PK-280-8	280	2517	60 (60)	10Z	120	45	10.08	-	34.92	10	0.0712	6.68
PK-315-8	315	3020	75 (70)	10Z	145	51	16.08	-	34.92	10	0.114	8.62
PK-355-8	355	3020	75 (70)	10Z	145	51	16.08	-	34.92	10	0.174	10.2
PK-400-8	400	3526	75 (75)	10Z	180	41	6.08	-	34.92	12	0.311	16.4

- \*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
- \*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
- \*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

### ● イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																										
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△														
1310									○	○	○	○	○	○	○	△											
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△								
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△					
2517								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3020												○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3526																						○	○	○	○	○	○

- \* キー溝の種類を選択できます。 4
- : **N** 新JIS平行キー溝および **Q** 旧JIS平行キー溝から選択できます。
- : **N** 新JIS平行キー溝のみ。
- △: **N** シャローキー (特殊規格のキーで、プッシングに付属しています) のみ。