



*1: 適応シャフトまたはパイプ径

● 材質・仕上げ



	STP-P
スラストパッド	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)



- グラブスクリュー **SGT** を別途購入し、セットでご使用ください。
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品 **SGT-STP-P** もあります。

⚠ 使用上の注意

ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。

単位: mm

品番	D1	r	H1	d	X		適用グラブスクリュー	質量(g)
					min.	max.		
STP-12-P	12	5.2	9	8	7.5	16	SGT-M6	6
STP-16-P	16	6.3	11	10	7.5	20	SGT-M8	13
STP-20-P	20	8.4	13	12	7.5	24	SGT-M10・SGT-M12	24
STP-25-P	25	9.2	15	16	7.5	32	SGT-M10・SGT-M12	42
STP-32-P	32	12.5	19	22	7.5	44	SGT-M16	80
STP-40-P	40	16.5	22	25	7.5	50	SGT-M20	155

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

STP-16-P



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

ねじ組み合わせ
対応不可

ねじカット
対応不可

ゆるみ止め
対応不可