







サービス内容

- ハンドルの軸穴を追加加工します。
- 5種類の加工タイプがあります。用途に合わせて選択してください。
- 寸法・手数料・納期などの詳細は加工タイプのページを参照してください。



対象商品

- ハンドルカテゴリの商品が対象です。
- 対象商品には各商品ページの最後に「対応可・別料金」の表示があります。



- 対象商品は加工タイプによって異なります。各加工タイプの詳細ページを参照してください。

納期


- 実働1日目に出荷します。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。
- ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

AHC 軸穴(寸法許容差H8)+押しねじ穴2カ所

- 軸穴(H8)および2カ所の押しねじ穴を追加加工します。

AHC 対象商品

ハブ材質	商品記号			
铸铁	PH	HSN	D	F
アルミ	AV	AH	HDA	
ステンレス	PHS	HSM		



寸法・手数料

- 軸穴径dはハンドルの呼びサイズにより最小・最大を設定しています。その範囲内でdをご指定ください。dは1mm単位で指定できます。
- 品番の末尾に「-P」をつけることでセットスクリーンを付属します。

単位: mm

呼びサイズ D	軸穴径 d ^{H8} ①		手数料(円)					
	min.	max.	セットスクリーンなし [AHC]			セットスクリーンつき [AHC-P]		
			铸铁ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ	铸铁ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ
80	10	15	960	860	2,020	1,160	1,060	2,320
100	10	17	960	860	2,020	1,160	1,060	2,320
125	12	20	960	860	2,020	1,160	1,060	2,320
140	14	22	960	860	2,020	1,160	1,060	2,320
150	14	22	960	-	-	1,160	-	-
160	14	24	960	860	2,020	1,160	1,060	2,320
200	16	25	1,150	1,060	2,400	1,350	1,260	2,700
250	20	30	1,350	1,250	2,940	1,550	1,450	3,240
300	20	35	1,350	1,250	-	1,550	1,450	-
315	20	35	1,350	-	-	1,550	-	-

- 押しねじ穴のねじ径・位置は軸穴径により決定します。

単位: mm

d	M	x*
10	M5	7.5
16	M6	9
23	M8	12
31	M10	15

*ハンドルの種類により異なることがあります。

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

- 実働1日目に出荷します。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。
- ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

直送 ① 実働1日目出荷 WEB ネットショップ

PH-140-AHC-15-P


ハンドル商品品番 加工タイプ ① ②
ハンドル商品品番・加工タイプ・軸穴径を指定してください。

AKC 軸穴(寸法許容差H8)+新JISキー+押しねじ穴1カ所

- 軸穴(H8)・新JISキー溝および1カ所の押しねじ穴を追加加工します。
- 軸穴径は標準軸穴径から指定できます。

AKC 対象商品

ハブ材質	商品記号			
鋳鉄	PH	HSN	D	F
アルミ	AV	AH	HDA	
ステンレス	PHS	HSM		



寸法・手数料

- ハンドルの呼びサイズにより標準軸穴径dを設定しています。
- 品番の末尾に「P」をつけることでセットスクリーンを付属します。

単位: mm

呼びサイズ D	標準軸穴径 d ^{H8}	手数料(円)					
		セットスクリーンなし AKC			セットスクリーンつき AKC-P		
		鋳鉄ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ	鋳鉄ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ
80	10・11・12	960	860	2,020	1,110	1,010	2,220
100	10・11・12・14	960	860	2,020	1,110	1,010	2,220
125	12・14・15・16・17	960	860	2,020	1,110	1,010	2,220
140	14・15・16・17・18	960	860	2,020	1,110	1,010	2,220
150	14・15・16・17・18・19	960	-	-	1,110	-	-
160	14・15・16・17・18・19・20	960	860	2,020	1,110	1,010	2,220
200	16・17・18・19・20・21	1,150	1,060	2,400	1,300	1,210	2,600
250	20・21・22・24・25	1,350	1,250	2,940	1,500	1,400	3,140
300	20・21・22・24・25・28・30	1,350	1,250	-	1,500	1,400	-
315	20・21・22・24・25・28・30	1,350	-	-	1,500	-	-

- キー溝はJIS B 1301にもとづいて加工します。
- 押しねじ穴のねじ径・位置は標準軸穴により設定しています。

単位: mm

標準軸穴径 d ^{H8}	キー溝				キー 押しねじ		
	b		t		呼び 寸法 b×h	M	x*
	基準 寸法	許容差 (JS9)	基準 寸法	許容差			
10・11・12	4	±0.015	1.8		4×4	M5	7.5
14・15	5	±0.015	2.3	+0.1	5×5	M5	7.5
16・17	5	±0.015	2.3	0	5×5	M6	9
18・19・20・21・22	6	±0.015	2.8		6×6	M6	9
24・25・28・30	8	±0.018	3.3	+0.2 0	8×7	M8	12

*ハンドルの種類により異なることがあります。

- 他のサービスと組み合わせる場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

- 実働1日目に出荷します。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。
- ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスと組み合わせる場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

直送 実働1日目出荷 WEB ネットショップ

D-200-AKC 20-P

ハンドル商品品番 加工タイプ

ハンドル商品品番・加工タイプ・軸穴径を指定してください。


ASC 角穴(寸法許容差H11)+押しねじ穴1カ所

- 角穴(H11)および1カ所の押しねじ穴を追加加工します。
- 角穴は標準角穴径から選択できます。
- 押しねじ・セットスクリーンの有無が選択できます。

- ASC** ———— 押しねじ穴なし・セットスクリーンなし
- ASC-M** ———— 押しねじ穴つき・セットスクリーンなし
- ASC-M-P** ———— 押しねじ穴つき・セットスクリーンつき

ASC 対象商品

ハブ材質	商品記号			
鋳鉄	PH	HSN	D	F
アルミ	AV	AH	HDA	
ステンレス	PHS	HSM		



寸法・手数料

- ハンドルの呼びサイズにより標準角穴径Bを設定しています。

単位: mm

呼びサイズ D	標準角穴径 B ^{H11}	手数料(円)								
		押しねじ穴なし・セットスクリーンなし ASC			押しねじ穴つき・セットスクリーンなし ASC-M			押しねじ穴つき・セットスクリーンつき ASC-M-P		
		鋳鉄ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ	鋳鉄ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ	鋳鉄ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ
80	6・8・10・11・12	770	670	1,640	770	670	1,640	920	820	1,840
100	6・8・10・11・12	770	670	1,640	770	670	1,640	920	820	1,840
125	12・13・14	770	670	1,640	770	670	1,640	920	820	1,840
140	12・13・14	770	670	1,640	770	670	1,640	920	820	1,840
150	12・13・14	770	-	-	770	-	-	920	-	-
160	14・15・17	770	670	1,640	770	670	1,640	920	820	1,840
200	17・19	1,060	860	2,020	1,060	860	2,020	1,210	1,010	2,220
250	19・22	1,150	960	2,580	1,150	960	2,580	1,300	1,110	2,780
300	19・22	1,150	960	-	1,150	960	-	1,300	1,110	-
315	19・22	1,150	-	-	1,150	-	-	1,300	-	-

- 角穴の角部は円弧状に面取りをしています。
- 押しねじ穴径・位置は標準角穴径により決定します。

単位: mm

標準角穴径 B ^{H11}	C	M	x*
6	8.25	M4	6
8	11.05	M4	6
10	13.70	M4	6
11	15.45	M5	7.5
12	16.85	M5	7.5
13	17.90	M5	7.5
14	19.20	M5	7.5
15	20.70	M5	7.5
17	23.10	M6	9
19	26.10	M6	9
22	29.60	M6	9

*ハンドルの種類により異なることがあります。

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

- 実働1日目に出荷します。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。
- ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

直送 実働1日目出荷 WEB ネットショップ


F-200-ASC 17-M-P

ハンドル商品品番 加工タイプ

ハンドル商品品番・加工タイプ・角穴径・押しねじ穴およびセットスクリーンの有無を指定してください。

AMC 押しねじ穴1か所

- 軸穴加工済みのハンドルに対して1か所の押しねじ穴を追加します。



AMC 対象商品

ハブ材質	商品記号			
アルミ	HCB	HSS	HAG-C	HAC-C*1
	HAF-C	HMB	HMD	HME
	HMF	HSR	HST	HAFS-C
スチール 亜鉛ダイカスト	HAB	HAC-C*1	HNPk-C	HPS
	PD	HNSU	HGPG	HNJU
	HGPC-C			

*1: **HAC**はサイズによって材質が異なります。

寸法・手数料

- 押しねじ穴のねじ径位置は軸穴径により決定します。
- 品番の末尾に **-P** をつけることでセットスクリーンを付属します。◀1

単位: mm

軸穴径 c		M	x*	手数料(円)			
min	max			セットスクリーンなし AMC		セットスクリーンつき AMC-P	
				スチールハブ 亜鉛ダイカストハブ	アルミハブ	スチールハブ 亜鉛ダイカストハブ	アルミハブ
6	15	M5	7.5	580	480	730	630
16	22	M6	9	580	480	730	630

*ハンドルの種類により異なることがあります。

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

- 実働1日目に出荷します。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。
- ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

直送 実働1日目出荷 WEB ネットショップ

PD-80-AMC-P

ハンドル
商品品番

加工
タイプ


ハンドル品番・加工記号を指定してください。

ATC めねじ(貫通)

- めねじ(貫通)を追加します。
- ねじ径は標準ねじ径から選択できます。

ATC 対象商品

ハブ材質	商品記号			
鋳鉄	PH	HSN	D	F
アルミ	AV	AH	HDA	
ステンレス	PHS	HSM		



寸法・手数料

- ハンドルの呼びサイズにより標準ねじ径を設定しています。

単位: mm

呼びサイズ D	標準ねじ径 M(並目) ◀1						手数料(円)		
	M10	M12	M14	M16	M20	M24	鋳鉄ハブ	アルミハブ	ステンレスハブ
80	M10	M12	M14				1,210	1,040	2,240
100	M10	M12	M14	M16			1,210	1,040	2,240
125	M10	M12	M14	M16			1,210	1,040	2,240
140		M12	M14	M16	M20		1,210	1,040	2,240
150		M12	M14	M16	M20		1,210	1,040	2,240
160		M12	M14	M16	M20		1,210	1,040	2,240
200				M16	M20	M24	2,400	2,130	3,080
250				M16	M20	M24	2,600	2,310	3,440
300				M16	M20	M24	2,600	2,310	3,440
315				M16	M20	M24	2,600	2,310	3,440

- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

納期

- 実働1日目に出荷します。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。
- ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

品番指定

直送 実働1日目出荷 WEB ネットショップ

D-160-ATC M16

ハンドル
商品品番

加工
タイプ

ハンドル商品品番・加工タイプ・ねじ径を指定してください。