


PSE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ


PSE-N□□D

ステンレスヘッドなし




PSE-N□□K

プラスチックパッド + ステンレスヘッドつき



PSE-N□□S

ステンレスヘッドつき



寸法

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PSE08-10N□□D-A	M8	1.0	40	2.5	2	-	6	-	46	3	11	6	9
PSE08-10N□□S-A	M8	1.0	40	2.5	6.5	5	6	12	52	3	11	6	10
PSE08-10N□□K-A	M8	1.0	40	2.5	6.5	5	6	12	52	3	11	6	10
PSE10-10N□□D-A	M10	1.0	46.5	2.5	2.5	-	8	-	54.5	4	13	7	19
PSE10-10N□□S-A	M10	1.0	46.5	2.5	8.5	6	8	14.5	61	4	13	7	21
PSE10-10N□□K-A	M10	1.0	46.5	2.5	8.5	6	8	14.5	61	4	13	7	21
PSE12-10N□□D-A	M12	1.0	54	2.5	3	-	10	-	64	5	15	8	30
PSE12-10N□□S-A	M12	1.0	54	2.5	10.5	7	10	17	71	5	15	8	34
PSE12-10N□□K-A	M12	1.0	54	2.5	10.5	7	10	17	71	5	15	8	33
PSE14-10N□□D-A	M14	1.0	64	3	4	-	12	-	76	6	17	10	53
PSE14-10N□□S-A	M14	1.0	64	3	12	8.5	12	21	85	6	17	10	60
PSE14-10N□□K-A	M14	1.0	64	3	12	8.5	12	21	85	6	17	10	59
PSE14-15N□□D-A	M14	1.5	64	3	4	-	12	-	76	6	17	10	51
PSE14-15N□□S-A	M14	1.5	64	3	12	8.5	12	21	85	6	17	10	58
PSE14-15N□□K-A	M14	1.5	64	3	12	8.5	12	21	85	6	17	10	57
PSE16-10N□□D-A	M16	1.0	64	3	4	-	12	-	76	6	19	10	75
PSE16-10N□□S-A	M16	1.0	64	3	12	8.5	12	21	85	6	19	10	82
PSE16-10N□□K-A	M16	1.0	64	3	12	8.5	12	21	85	6	19	10	81
PSE16-15N□□D-A	M16	1.5	64	3	4	-	12	-	76	6	19	10	73
PSE16-15N□□S-A	M16	1.5	64	3	12	8.5	12	21	85	6	19	10	80
PSE16-15N□□K-A	M16	1.5	64	3	12	8.5	12	21	85	6	19	10	79

●全商品にロックナット1個が付属しています。

単位: mm

品番	M(細目)		L	L1	d	dc	s	e	W	H	SW1 (二面幅)	SW2 (二面幅)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ											
PSE20-15N□□D-A	M20	1.5	74	3.5	6	-	15	-	89	8	24	14	120
PSE20-15N□□S-A	M20	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	24	14	130
PSE20-15N□□K-A	M20	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	24	14	130
PSE22-15N□□D-A	M22	1.5	74	3.5	6	-	15	-	89	8	27	14	160
PSE22-15N□□S-A	M22	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	27	14	170
PSE22-15N□□K-A	M22	1.5	74	3.5	18	13	15	25	99	8	27	14	170
PSE25-15N□□D-A	M25	1.5	107	4	8	-	25	-	132	10	30	19	260
PSE25-15N□□S-A	M25	1.5	107	4	23	17	25	38	145	10	30	19	300
PSE25-15N□□K-A	M25	1.5	107	4	23	17	25	38	145	10	30	19	300
PSE27-30N□□D-A	M27	3.0	107	4	8	-	25	-	132	10	32	19	300
PSE27-30N□□S-A	M27	3.0	107	4	23	17	25	38	145	10	32	19	340
PSE27-30N□□K-A	M27	3.0	107	4	23	17	25	38	145	10	32	19	340
PSE33-15N□□D-A	M33	1.5	125	4.5	10	-	30	-	155	12	41	24	570
PSE33-15N□□S-A	M33	1.5	125	4.5	31	22	30	45	170	12	41	24	640
PSE33-15N□□K-A	M33	1.5	125	4.5	31	22	30	45	170	12	41	24	640
PSE36-15N□□D-A	M36	1.5	125	4.5	10	-	30	-	155	12	46	24	730
PSE36-15N□□S-A	M36	1.5	125	4.5	31	22	30	45	170	12	46	24	800
PSE36-15N□□K-A	M36	1.5	125	4.5	31	22	30	45	170	12	46	24	800

●全商品にロックナット1個が付属しています。

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

PSE20-15N H A S-A

商品記号 1 2 3 商品記号

- 1 速度タイプ
- 2 保護機構
- 3 ステンレスヘッドの有無

PSE 高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) - 標準タイプ

性能

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PSE08-10NH□□-A	M8	1.5	1.5	10000	6	0.1	1.2	1	3	0.15	1.5	3
PSE08-10NM□□-A	M8	1.5	1.5	10000	6	0.8	2.2	1	3	0.15	1.5	3
PSE08-10NS□□-A	M8	1.5	1.5	10000	6	1.8	3.5	1	3	0.15	1.5	3
PSE08-10NW□□-A	M8	1.5	1.5	10000	6	3	5	1	3	0.15	1.5	3
PSE10-10NH□□-A	M10	3	3	22000	8	0.1	1.2	2	4	0.15	2	4
PSE10-10NM□□-A	M10	3	3	22000	8	0.8	2.2	2	4	0.15	2	4
PSE10-10NS□□-A	M10	3	3	22000	8	1.8	3.5	2	4	0.15	2	4
PSE10-10NW□□-A	M10	3	3	22000	8	3	5	2	4	0.15	2	4
PSE12-10NH□□-A	M12	9	9	33000	10	0.1	1.2	3	7	0.15	2.5	5
PSE12-10NM□□-A	M12	9	9	33000	10	0.8	2.2	3	7	0.15	2.5	5
PSE12-10NS□□-A	M12	9	9	33000	10	1.8	3.5	3	7	0.15	2.5	5
PSE12-10NW□□-A	M12	9	9	33000	10	3	5	3	7	0.15	2.5	5
PSE14-10NH□□-A	M14	20	20	50000	12	0.1	1.2	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-10NM□□-A	M14	20	20	50000	12	0.8	2.2	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-10NS□□-A	M14	20	20	50000	12	1.8	3.5	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-10NW□□-A	M14	20	20	50000	12	3	5	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-15NH□□-A	M14	20	20	50000	12	0.1	1.2	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-15NM□□-A	M14	20	20	50000	12	0.8	2.2	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-15NS□□-A	M14	20	20	50000	12	1.8	3.5	3.5	15	0.2	3	6
PSE14-15NW□□-A	M14	20	20	50000	12	3	5	3.5	15	0.2	3	6
PSE16-10NH□□-A	M16	20	20	50000	12	0.1	1.2	3.5	15	0.2	3	6
PSE16-10NM□□-A	M16	20	20	50000	12	0.8	2.2	3.5	15	0.2	3	6
PSE16-10NS□□-A	M16	20	20	50000	12	1.8	3.5	3.5	15	0.2	3	6
PSE16-10NW□□-A	M16	20	20	50000	12	3	5	3.5	15	0.2	3	6
PSE16-15NH□□-A	M16	20	20	50000	12	0.1	1.2	3.5	15	0.2	3	11
PSE16-15NM□□-A	M16	20	20	50000	12	0.8	2.2	3.5	15	0.2	3	11
PSE16-15NS□□-A	M16	20	20	50000	12	1.8	3.5	3.5	15	0.2	3	11
PSE16-15NW□□-A	M16	20	20	50000	12	3	5	3.5	15	0.2	3	11
PSE20-15NH□□-A	M20	41	41	90000	15	0.1	1.2	10	20	0.3	7	15
PSE20-15NM□□-A	M20	41	41	90000	15	0.8	2.2	10	20	0.3	7	15
PSE20-15NS□□-A	M20	41	41	90000	15	1.8	3.5	10	20	0.3	7	15
PSE20-15NW□□-A	M20	41	41	90000	15	3	5	10	20	0.3	7	15
PSE22-15NH□□-A	M22	41	41	90000	15	0.1	1.2	10	20	0.3	7	15
PSE22-15NM□□-A	M22	41	41	90000	15	0.8	2.2	10	20	0.3	7	15
PSE22-15NS□□-A	M22	41	41	90000	15	1.8	3.5	10	20	0.3	7	15
PSE22-15NW□□-A	M22	41	41	90000	15	3	5	10	20	0.3	7	15
PSE25-15NH□□-A	M25	105	105	120000	25	0.1	1.2	17	30	0.4	11	26
PSE25-15NM□□-A	M25	105	105	120000	25	0.8	2.2	17	30	0.4	11	26
PSE25-15NS□□-A	M25	105	105	120000	25	1.8	3.5	17	30	0.4	11	26
PSE25-15NW□□-A	M25	105	105	120000	25	3	5	17	30	0.4	11	26
PSE27-30NH□□-A	M27	105	105	120000	25	0.1	1.2	17	30	0.4	11	26
PSE27-30NM□□-A	M27	105	105	120000	25	0.8	2.2	17	30	0.4	11	26
PSE27-30NS□□-A	M27	105	105	120000	25	1.8	3.5	17	30	0.4	11	26
PSE27-30NW□□-A	M27	105	105	120000	25	3	5	17	30	0.4	11	26

品番	M(細目) ねじの呼び	最大吸収 エネルギー (J)	緊急時 最大吸収 エネルギー (J)	時間あたり 最大吸収 エネルギー (J/h)	最大 ストローク s (mm)	衝突速度 (m/s)		許容荷重 (kN)	ロックナット 最大締めつけ トルク (N・m)	復帰時間 (s)	復帰力 (N)	
						min.	max.				min.	max.
PSE33-15NH□□-A	M33	185	185	140000	30	0.1	1.2	30	60	0.5	15	35
PSE33-15NM□□-A	M33	185	185	140000	30	0.8	2.2	30	60	0.5	15	35
PSE33-15NS□□-A	M33	185	185	140000	30	1.8	3.5	30	60	0.5	15	35
PSE33-15NW□□-A	M33	185	185	140000	30	3	5	30	60	0.5	15	35

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PSE20-15N H A S-A

商品
記号

- 1 速度タイプ
- 2 保護機構
- 3 ステンレスヘッドの有無