


SPZ-1 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用



品番	デアム径 d	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m ²)	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h ⁺² ₀		
SPZ67-1	67	71	1108	28(25)	11U	60	22	6	-	16	-	0.000226	0.32
SPZ71-1	71	75	1108	28(25)	11U	60	22	6	-	16	-	0.000279	0.37
SPZ75-1	75	79	1108	28(25)	11U	60	22	6	-	16	-	0.000342	0.42
SPZ80-1	80	84	1210	32(28)	11U	75	25	9	-	16	-	0.000538	0.53
SPZ85-1	85	89	1210	32(28)	11U	75	25	9	-	16	-	0.00066	0.61
SPZ90-1	90	94	1210	32(28)	11U	75	25	9	-	16	-	0.0008	0.69
SPZ95-1	95	99	1210	32(28)	11U	75	25	9	-	16	-	0.000966	0.79
SPZ100-1	100	104	1210	32(28)	11U	75	25	9	-	16	-	0.00116	0.86
SPZ106-1	106	110	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00148	0.91
SPZ112-1	112	116	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00181	1.03
SPZ118-1	118	122	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.0022	1.16
SPZ125-1	125	129	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00274	1.31
SPZ132-1	132	136	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00338	1.47
SPZ140-1	140	144	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00426	1.67
SPZ150-1	150	154	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00558	1.94
SPZ160-1	160	164	1610	42(38)	11U	85	25	9	-	16	-	0.00721	2.22
SPZ180-1	180	184	1610	42(38)	10U	85	25	9	-	16	15	0.00816	1.97
SPZ200-1	200	204	2012	50(48)	10U	105	32	16	-	16	15	0.0131	2.77
SPZ212-1	212	216	2012	50(48)	10U	105	32	16	-	16	15	0.0159	3
SPZ224-1	224	228	2012	50(48)	10U	105	32	16	-	16	15	0.0192	3.24
SPZ250-1	250	254	2012	50(48)	10U	105	32	16	-	16	15.5	0.0286	3.82
SPZ280-1	280	284	2012	50(48)	60Y	105	32	8	-	16	15.5	0.0341	3.75
SPZ300-1	300	304	2012	50(48)	60Y	105	32	8	-	16	15.5	0.0422	4.02
SPZ315-1	315	319	2012	50(48)	60Y	105	32	8	-	16	15.5	0.0505	4.37
SPZ355-1	355	359	2012	50(48)	60Y	105	32	8	-	16	15.5	0.0734	4.99

単位: mm

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし()内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ SPA SPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

●イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																						
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△										
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	△								
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△				
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△

* キー溝の種類を選択できます。

●: N新JIS平行キー溝およびQ旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: N新JIS平行キー溝のみ。

△: Nシャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

●関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPZ 100-1 (プーリー本体)

1

1210-24-N (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。