



## 寸法

単位: mm

1組品番 <b>1</b>	スリーブ品番 <b>2</b>	A	W	G	B	R	t (max.)	フランジ						スリーブ	
								C	L	T	s1	E	下穴径	K	H
<b>3S</b>	<b>3J</b>	53	52	10	30	16	10	37	21	10	11	—	6	48	25
<b>4S</b>	<b>4J</b>	63	61	17	39	19	17	43	22	11	11	—	6	58	32
<b>5S</b>	<b>5J</b>	83	71	19	49	25	3	61	34	15	11	8	10	75	40
<b>6S</b>	<b>6J</b>	102	90	22	62	28	6	64	42	20	14	8	10	95	48
<b>7S</b>	<b>7J</b>	117	102	26	66	33	8	71	47	20	18	9	13	111	56
<b>8S</b>	<b>8J</b>	138	113	29	75	38	7	83	53	23	19	11	13	130	64
<b>9S</b>	<b>9J</b>	161	129	37	89	45	7	92	61	26	20	15	15	152	76

## 性能

品番	最大軸穴径 (mm)	常用トルク (N・m)	最高回転数 (min <sup>-1</sup> )	慣性モーメント*1 (kg・m <sup>2</sup> )	静的 ねじりばね定数 (N・m/rad)	許容偏心 (mm)	許容偏角 (°)	質量*1 (kg)
<b>3S</b>	19	6.9	9200	0.9×10 <sup>-4</sup>	26.4	0.25	1	0.26
<b>4S</b>	24	14	7600	0.2×10 <sup>-3</sup>	52.8	0.25	1	0.45
<b>5S</b>	28	28	7600	0.8×10 <sup>-3</sup>	106	0.38	1	1.04
<b>6S</b>	38	52	6000	2.6×10 <sup>-3</sup>	198	0.38	1	2.03
<b>7S</b>	42	84	5250	4.3×10 <sup>-3</sup>	319	0.51	1	2.73
<b>8S</b>	50	130	4500	9.3×10 <sup>-3</sup>	499	0.51	1	4.21
<b>9S</b>	55	210	3750	1.9×10 <sup>-2</sup>	792	0.64	1	6.60

\*1: 最大軸穴径での値です。

●設計トルクがシュアフレックスの常用トルクの1/4以下の場合にはフランジとスリーブの圧着が弱くなるため、偏心・偏角は上記数値の1/2を許容値としてください。

## 追加工サービスをご利用ください。

軸継手に軸穴・キー溝・押しねじ穴の  
追加工をいたします。実働1日目出荷。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**6S** (1組を購入する場合)**1****6J** (スリーブのみ購入する場合)**2**