


## ● 取り付け

六角穴付きボタンボルト



付属の六角穴付きボタンボルト・ナット・座金を使用してパネルなどに取りつける場合、パネルの厚さはt以下にしてください。

本体にはキリ穴が加工されています。

## ● 材質・仕上げ



	UBLC-AL	UBLC-BK / UBLC-SG
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボタンボルト	SUS304	SUS304
ナット	SUS304	SUS304
座金	SUS304	SUS304

- 前面から取りつける取っ手。
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
- 取り付け寸法L<sub>1</sub>は、200mm~800mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。
- 取り付け用の六角穴付きボタンボルト (A=28 : M8×30、A=36 : M10×40)・ナット・座金が付属しています。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装 (黒)
SG	静電塗装 (シルバー)



単位 : mm

品番	A	L <sub>1</sub>	H	h	L	L <sub>m</sub>	L <sub>r</sub>	M	t max.	許容荷重*1 (N)	質量 (g)
UBLC-28-200	28	200	63	45	240	18.2	11.8	M8	10	1000	340
UBLC-28-250	28	250	63	45	290	18.2	11.8	M8	10	1000	373
UBLC-28-300	28	300	63	45	340	18.2	11.8	M8	10	1000	412
UBLC-28-400	28	400	63	45	440	18.2	11.8	M8	10	1000	517
UBLC-36-300	36	300	71	45	355	23.4	16.6	M10	13	1000	779
UBLC-36-400	36	400	71	45	455	23.4	16.6	M10	13	1000	978
UBLC-36-500	36	500	71	45	555	23.4	16.6	M10	13	1000	1178
UBLC-36-600	36	600	71	45	655	23.4	16.6	M10	13	1000	1356
UBLC-36-800	36	800	71	45	855	23.4	16.6	M10	13	1000	1806

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。