


SNFCM モリブデン六角穴付き皿ボルト



クリーン 耐熱



● 機械的性質

	純モリブデン	SUS304
引張強さ (N/mm ²)	515	520以上
0.2%耐力 (N/mm ²)	380	205以上
伸び (%)	15	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	純モリブデン	SUS304
比重	10.2	7.93
縦弾性係数 (GPa)	327	193
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.058	0.7
熱伝導率 (W/(m・K))	142	17
線膨張係数 (K ⁻¹)	5.1×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 純モリブデン製。
- 融点：2623℃。すぐれた耐熱性。
- 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

● 用途

スパッタリング装置/高温炉

● 材質・仕上げ

	SNFCM	RoHS
本体	純モリブデン	

⚠ 使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まりますのでご注意ください。

単位：mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	B	引張破断荷重 *1 (N)	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SNFCM-M2	M2	0.4	5 6 8 10	4	1.2	1.3	1130	0.21 - 0.33
SNFCM-M3	M3	0.5	6 8 10 12	6	1.75	2	2760	0.69 - 1
SNFCM-M4	M4	0.7	8 10 12 16	8	2.3	2.5	4820	1.5 - 2.4

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNFCM-M2 - 6



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱着防止加工 ⇒ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可