


NQTS-PH-NI クイッククランプファスナ - ノブ操作 - ピンホールド

SUS ステンレス



● 材質・仕上げ




	NQTS-PH-NI
本体	SUS303
ノブ	SUS304相当
六角穴付きボルト	ステンレス

品番	F	L1	L3	I	L2	D	M(並目) ねじの呼び	ピッチ	Lf	E	L	適用板厚		くり返し 位置決め精度	クランプ力 ^{*1} (N)	質量(g)
												NQTS-SPCR 無	NQTS-SPCR 有			
NQTS-6-PH-NI	25	27.6	5.5	14	6.5	13.9	M2.5	0.45	4	10	25.8	6~10	3~6	±0.25	110	57
NQTS-8-PH-NI	34	32.6	5.5	18	10	18.5	M3	0.5	5	13	30.1	6~14	3~6	±0.25	150	138

*1: クランプ力は、引張荷重に対し、取り付け板間のすき間を0.1mm以内に保持する許容荷重です。

- 工具不要で専用ホールドピン **NQTS-HP** と組み合わせて治具の脱着作業を容易にします。
- ノブを90°回転させるだけでクランプ・アンクランプ操作が可能のため、くり返し作業に最適です。
- ノブは握りやすい丸みを帯びた逆テーパ形状、本体の刻印は耐蝕性を損なわないレーザ刻印です。
- ノブの突起とレーザ刻印により、クランプ状態が一目で確認できます。
- ノブ操作部は動作テストを5万回クリア。すぐれた耐久性により、部品の交換頻度を削減できます。
- オールステンレス製。
- 取り付け用の六角穴付きボルトを2本付属しています。
- 3mm以上6mm未満の板への取り付けは、専用スペーサ **NQTS-SPCR** をご使用ください。

- 使用例
専用ホールドピン **NQTS-HP** と組み合わせて。



● 関連商品

専用ホールドピン **NQTS-HP** があります。

専用スペーサ **NQTS-SPCR** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

NQTS-8-PH-NI

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

対応不可

NQTS-PH-NI


クイッククランプファスナ - ノブ操作 - ピンホールド

SUS ステンレス




● 取り付け

LOCK表示は本体上面にレーザ刻印されています。作業性を考慮してLOCK表示・取り付け穴位置を設定してください。
板厚が3mm以上6mm未満の場合は、**NQTS-SPCR** の取り付けをご参照ください。



品番	適用板厚	l	h	E	d	d ₁	h ₁
NQTS-6-PH-NI	6	14	6	10	2.9	5.5	2.5
NQTS-8-PH-NI	6	18	6	13	3.4	6.5	2.5

単位：mm




品番	適用板厚	l	D ₁	h	E	d	d ₁	h ₁
NQTS-6-PH-NI	6～10	14	26	6	10	2.9	5.5	2.5
NQTS-8-PH-NI	6～14	18	35	6	13	3.4	6.5	2.5

単位：mm


● 穴間ピッチ精度

NQTS-PH-NI 取り付け板・カムベース取り付け板のピッチ公差は±0.1mm以下となるように加工してください。



● くり返し位置決め精度

くり返し位置決め精度は±0.25mmです。さらに高精度な位置決めが必要な場合は、アプリケーションに適した位置決めピンをご用意ください。



クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

レーザ刻印
対応不可