


SNSS-AUS 六角穴付きボルト(金コーティング)


クリーン かじり・焼きつき防止 SUS ステンレス



● 締めつけ特性(参考)

品番: SNSS-M5 - 25-AUS

➡ P.xxxx



- 耐蝕性・耐酸化性・電気伝導性・熱伝導性にすぐれています。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- 一般の金メッキとは異なり下地処理がなく、FPD製造装置・半導体製造装置等での不純元素の管理に適しています。
- コーティングの金純度: 99.99wt%
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

- 寸法・形状・材質・表面処理・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。➡ P.xxxx



● 用途

かじり・焼きつき防止/不純元素の管理
FPD製造装置/半導体製造装置

● 材質・仕上げ

RoHS

	SNSS-AUS
本体	SUSXM7(SUS304相当) 金コーティング(金純度: 99.99wt%)
強度区分	A2-70

単位: mm

品番	M(並目)		L											D1	L1	B	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ															
SNSS-M3-AUS	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	0.67 - 1.4
SNSS-M4-AUS	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.5 - 3.2
SNSS-M5-AUS	M5	0.8			8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	2.5 - 4.8
SNSS-M6-AUS	M6	1				10	12	16	20	25	30			10	6	5	4.7 - 8.3
SNSS-M8-AUS	M8	1.25						16	20	25	30	35		13	8	6	12 - 19
SNSS-M10-AUS	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSS-M5-16-AUS

商品記号 商品記号

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り ➡ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.xxxx	ねじカッター ➡ P.xxxx	ゆるみ止め ➡ P.xxxx	脱着防止加工 ➡ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可