


SNSLG-ALK 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

耐薬品 × 非磁性 高強度 ゆるみ止め 高比強度 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SNSLG-ALK
本体	SUS316L
ナイロン溶着	ナイロン11

● 透磁率の比較

品番・材質	透磁率
SNSLG SUS316L	1.008
SNSL SUS316L	1.006
SUSXM7	1.4

● 表中の数値はナイロン溶着加工前の材質での参考値であり、保証値ではありません。

- ナイロン溶着つきの高強度ステンレス製六角穴付きボルト。
- 引張強さ 1000N/mm²、0.2%耐力 800N/mm²
- 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
- 非磁性。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は 120℃です。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料 (JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

● 用途

省スペース化・軽量化
ねじの戻り止め・脱落防止
機器・装置構造体/一般産業機械

● 機械的性質

品番・強度区分	特性		
	引張強さ (N / mm ²)	0.2%耐力 (N / mm ²)	伸び (mm)
SNSLG-ALK*1	1000	800	0.3d
A2-70・A4-70*2	700	450	0.4d
A2-50・A4-50*2	500	210	0.6d

*1: 社内規格値です。製造ロットごとのテストピース(処理前の素材)を使用して、確認しています。

*2: JIS B 1054 - 1: 2013 (ISO 3506 - 1: 2009)「耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部: ボルト、小ねじ及び槽込みボルト」の規格値です。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

単位: mm

品番 	M(並目)		L 								D ₁	L ₁	B	質量 (g)	1袋 入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SNSLG-M3-ALK	M3	0.5	6	8	10	12	15	20	25		5.5	3	2.5	0.71 - 1.6	10
SNSLG-M4-ALK	M4	0.7		8	10	12	15	20	25		7	4	3	1.6 - 3.2	10
SNSLG-M5-ALK	M5	0.8			10	12	15	20	25	30	8.5	5	4	2.7 - 5.6	10
SNSLG-M6-ALK	M6	1				12	15	20	25	30	10	6	5	5.1 - 8.3	10

● 1袋入り数未満ご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNSLG-M5-25-ALK



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカッター	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可