


B-1 標準Vプーリー - B・BX適用



単位: mm

品番	ピッチ円直径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
2 ½-B-1	52.5	63.5	19	8	11U	42	43	19	-	24	-	0.000192	0.57
3-B-1	65.2	76.2	24	8	21U	44	25	19	18	24	18	0.000349	0.61
3 ½-B-1	77.9	88.9	24	8	21U	44	25	19	18	24	18	0.0006	0.73
4-B-1	90.6	101.6	28	8	21U	50	28	19	15	24	18	0.00105	1.01
4 ½-B-1	103.3	114.3	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.00157	1.15
5-B-1	116	127	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.0023	1.3
5 ½-B-1	128.7	139.7	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.00325	1.47
6-B-1	141.4	152.4	28	8	23U	50	30	15	9	24	18	0.00448	1.64
6 ½-B-1	154.1	165.1	31	-	20X	56	30	8	2	24	18	0.00533	1.64
7-B-1	166.8	177.8	33	-	10X	60	30	6	-	24	18	0.00699	1.87
8-B-1	192.2	203.2	33	-	10X	60	30	6	-	24	18	0.011	2.16
9-B-1	217.6	228.6	33	-	10X	60	30	6	-	24	18	0.0164	2.44
10-B-1	243	254	36	-	10X	64	34	10	-	24	18	0.0233	2.88
11-B-1	268.4	279.4	36	-	10X	64	34	10	-	24	18	0.0318	3.17
12-B-1	293.8	304.8	36	-	10X	64	34	10	-	24	18	0.0421	3.43
13-B-1	319.2	330.2	36	-	10X	64	38	14	-	24	18	0.0563	3.96
14-B-1	344.6	355.6	39	-	10X	70	40	16	-	24	18	0.0715	4.45
15-B-1	370	381	41	-	10X	74	40	16	-	24	18	0.0893	4.85
16-B-1	395.4	406.4	41	-	10X	74	40	16	-	24	18	0.11	5.17

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

4 ½-B-1

