


# SPZ-2 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用



品番	データ径 da	外径 de	プッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h <sup>+2</sup> <sub>0</sub>		
SPZ67-2	67	71	1108	28(25)	41UR	-	22	-	6	28	15	0.000285	0.39
SPZ71-2	71	75	1108	28(25)	41UR	-	22	-	6	28	15	0.000362	0.46
SPZ75-2	75	79	1210	32(28)	31U	-	28	-	-	28	-	0.000424	0.45
SPZ80-2	80	84	1210	32(28)	31U	-	28	-	-	28	-	0.000582	0.57
SPZ85-2	85	89	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.000685	0.55
SPZ90-2	90	94	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.000919	0.68
SPZ95-2	95	99	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.0012	0.83
SPZ100-2	100	104	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.00153	0.98
SPZ106-2	106	110	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.002	1.17
SPZ112-2	112	116	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.00256	1.38
SPZ118-2	118	122	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.00322	1.59
SPZ125-2	125	129	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.00413	1.86
SPZ132-2	132	136	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.00522	2.14
SPZ140-2	140	144	1610	42(38)	31U	-	28	-	-	28	-	0.00671	2.49
SPZ150-2	150	154	2012	50(48)	11U	105	32	4	-	28	-	0.00903	2.85
SPZ160-2	160	164	2012	50(48)	11U	105	32	4	-	28	-	0.0118	3.34
SPZ170-2	170	174	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0108	2.76
SPZ180-2	180	184	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.013	2.97
SPZ190-2	190	194	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0154	3.19
SPZ200-2	200	204	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0183	3.42
SPZ212-2	212	216	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0222	3.71
SPZ224-2	224	228	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0269	4.01
SPZ236-2	236	240	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0321	4.32
SPZ250-2	250	254	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0394	4.71
SPZ280-2	280	284	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.059	5.59
SPZ300-2	300	304	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0756	6.23
SPZ315-2	315	319	2012	50(48)	10U	105	32	4	-	28	15.5	0.0902	6.73
SPZ355-2	355	359	2012	50(48)	10Y	105	32	4	-	28	15.5	0.105	6.26

\*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

\*2: プッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

\*3: プッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・Cおよび[SPZ][SPA][SPB]のものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

●軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可

## ●イソメックプッシング標準軸穴径

品番	標準軸穴径 (mm)																						
	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	
1108	○	○	●	●	○	○	●	●	●	○	○	●	△										
1210			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	△								
1610			○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	△				
2012							○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△

\*キー溝の種類を選択できます。◀4

●: [N]新JIS平行キー溝および[Q]旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: [N]新JIS平行キー溝のみ。

△: [N]シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、プッシングに付属しています。)

## ●関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックプッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPZ 140-2** (プーリー本体)

1

**1610-28-N** (イソメックプッシング)

2

3

4

イソメックプッシングも併せてご注文ください。