


# SPZ-5 イソメック®SPプーリー - M・3V・3VX適用



品番 <sup>1</sup>	データ径 da	外径 de	ブッシング		形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント*2 (kg・m <sup>2</sup> )	質量*3 (kg)
			品番	最大軸穴径*1		db	l	s1	s2	w	h+2_0		
SPZ100-5	100	104	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.0027	1.51
SPZ106-5	106	110	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.00344	1.73
SPZ112-5	112	116	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.00446	2.07
SPZ118-5	118	122	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.00558	2.36
SPZ125-5	125	129	2012	50 (48)	41UR	-	32	-	32	64	16.5	0.0071	2.73
SPZ132-5	132	136	2517	60 (60)	41UR	-	45	-	19	64	16.5	0.00891	2.97
SPZ140-5	140	144	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.0117	3.56
SPZ150-5	150	154	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.0159	4.35
SPZ160-5	160	164	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.021	5.19
SPZ180-5	180	184	2517	60 (60)	41U	-	45	-	19	64	16.5	0.0345	7.02
SPZ200-5	200	204	2517	60 (60)	51U	-	45	-	9.5	64	16.5	0.0534	9.07
SPZ212-5	212	216	2517	60 (60)	50U	124	45	-	9.5	64	16.5	0.054	8.16
SPZ224-5	224	228	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.0513	6.82
SPZ236-5	236	240	2517	60 (60)	50U	124	45	-	9.5	64	16.5	0.0705	8.59
SPZ250-5	250	254	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.0722	7.72
SPZ280-5	280	284	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.103	8.81
SPZ315-5	315	319	2517	60 (60)	50Y	124	45	-	9.5	64	16.5	0.201	14
SPZ355-5	355	359	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	9.5	64	16	0.216	11.5
SPZ400-5	400	404	2517	60 (60)	50Y	120	45	-	9.5	64	16	0.321	13.6
SPZ500-5	500	504	3526	75 (75)	50Y	190	41	-	11.5	64	16	0.71	21.7

単位: mm

\*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。

\*2: ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。

\*3: ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。

●多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ SPA SPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。

●3V・5Vの多本結合ベルトをご使用の際はウェッジプーリーをご購入ください。

## ● イソメックブッシング標準軸穴径

品番 <sup>2</sup>	標準軸穴径 (mm) <sup>3</sup>																					
	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	
2012	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△						
2517		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3526													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\* キー溝の種類を選択できます。 <sup>4</sup>

●: **N**新JIS平行キー溝および**Q**旧JIS平行キー溝から選択できます。

○: **N**新JIS平行キー溝のみ。

△: **N**シャローキー溝のみ。(シャローキーは特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)

## ● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。



イソメックブッシングの詳細情報は商品ページをご参照ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**SPZ 224-5** (プーリー本体)

<sup>1</sup>

**2517-48-N** (イソメックブッシング)

<sup>2</sup>

<sup>3</sup>

<sup>4</sup>

イソメックブッシングも併せてご注文ください。

● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応不可