


M-1 標準Vプーリー - M適用

単位: mm

品番	ピッチ円直径 d _p	外径 d _e	最大軸孔径 d	下穴径 d'	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺² ₀		
2-M-1	45.4	50.8	16	-	11U	28	30	13	-	17	-	0.000059	0.26
2 ½-M-1	58.1	63.5	17	8	10U	30	30	13	-	17	-	0.000129	0.34
3-M-1	70.8	76.2	17	8	10U	30	30	13	-	17	-	0.000248	0.42
3 ½-M-1	83.5	88.9	18	8	10U	32	30	13	-	17	-	0.000442	0.53
4-M-1	96.2	101.6	18	-	10S	32	30	13	-	17	13.5	0.000704	0.57
4 ½-M-1	108.9	114.3	18	-	10S	32	30	13	-	17	13.5	0.00105	0.63
5-M-1	121.6	127	18	-	10S	32	30	13	-	17	13.5	0.00151	0.7
5 ½-M-1	134.3	139.7	18	-	10S	32	30	13	-	17	13.5	0.00207	0.77
6-M-1	147	152.4	19	-	10S	35	30	13	-	17	13.5	0.00286	0.92
7-M-1	172.4	177.8	21	-	10S	38	30	13	-	17	13.5	0.00468	1.06
8-M-1	197.8	203.2	21	-	10S	38	30	13	-	17	13.5	0.00722	1.19

追加サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加加工

対応可・別料金

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

3-M-1