


# SNPI3-SUC 座金組込み十字穴付きなべ小ねじ(薄板固定用)



スペース 簡単作業



## ● 材質・仕上げ



	SNPI3-SUC
ねじ本体	SWCH10R 三価クロメート処理
ねじ本体強度区分	4.8
平座金	SWRH62 三価クロメート処理
ばね座金	SPCC 三価クロメート処理

- スチール製の薄板固定用座金組込み十字穴付きなべ小ねじ。
  - ねじに旧JISの平座金とばね座金が組み込まれており、脱落の心配がありません。(座金の略称：P=3)
  - 座金組込みねじについては、「座金組込みねじ(セムスねじ)とは」をご参照ください。
  - 通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を短くすることで薄板の締結を可能にしています。締結可能な板厚は通常の座金組込みねじの半分以下です。<sup>\*1</sup>
- \*1：締結可能な板厚は寸法表の「締結可能最小板厚」をご参照ください。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  - 寸法・材質・頭部形状など、特殊仕様の薄板固定用ボルトも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

## ● 用途

外装パネル/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/一般産業機械  
機器・装置の省スペース化

品番 <span style="color: red;">◀1</span>	M(並目)		L <span style="color: red;">◀2</span>								D <sub>1</sub>	D	L <sub>1</sub>	t	T (約)	十字穴の番号	締結可能最小板厚	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	5	6	8	10	12	16	20										
SNPI3-M3-SUC	M3	0.5									5.5	8	2	0.5	0.7	2	0.8	0.62 - 0.87	50
SNPI3-M4-SUC	M4	0.7									7	10	2.6	0.8	1	2	1.1	1.5 - 1.9	50
SNPI3-M5-SUC	M5	0.8									9	12	3.3	0.8	1.3	2	1.2	2.9 - 4.4	20

単位：mm

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SNPI3-M3-8-SUC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金	対応不可