

- ストップボルト **SSB-A** **SSB-B** ストップスクリュー **SAN-B** の受け側として使用してください。
- 品番の末尾記号により、タイプが選択できます。
 末尾記号なし——標準タイプ(端面焼入れ)
 末尾記号 **E**——エコミータイプ(全体焼入れ)

● 材質・仕上げ



	SPM	SPM-E
本体	S45C、頭部端面焼入れ(硬度35HRC以上)・研磨 三価クロメート処理	S45C、全体焼入れ(硬度35HRC以上) 三価クロメート処理(黒)


SPM 標準タイプ **SPM-E** エコミータイプ

単位: mm

品番	M(並目) ねじの呼び		L3	L1	L	B	C(約)	質量(g)
		ピッチ						
SPM-M3	M3	0.5	7	2	5	6	6.9	0.6
SPM-M4	M4	0.7	8.8	2.8	6	7	8.1	1.3
SPM-M5	M5	0.8	10.5	3.5	7	8	9.2	2.4
SPM-M6	M6	1	12	4	8	10	11.5	4.5
SPM-M8	M8	1.25	15	5	10	13	15	9.5
SPM-M10	M10	1.5	20	6	14	17	19.6	20
SPM-M12	M12	1.75	23	7	16	19	21.9	31
SPM-M3-E	M3	0.5	7	2	5	6	6.9	0.6
SPM-M4-E	M4	0.7	8.8	2.8	6	7	8.1	1.3
SPM-M5-E	M5	0.8	10.5	3.5	7	8	9.2	2.4
SPM-M6-E	M6	1	12	4	8	10	11.5	4.5
SPM-M8-E	M8	1.25	15	5	10	13	15	9.5
SPM-M10-E	M10	1.5	20	6	14	17	19.6	20
SPM-M12-E	M12	1.75	23	7	16	19	21.9	31

● 使用例

ストップスクリュー **SAN-B** と組み合わせて。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SPM-M10



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------	-----------------	---------------	------------------