


SNZB-ALK

黄銅精密機器用十字穴付きなべ小ねじ(0番1種 / ナイロン溶着つき)



非磁性
 ゆるみ止め
 微細



● 材質・仕上げ



RoHS

	SNZB-ALK
本体	黄銅*1(真鍮)
ナイロン溶着	ナイロン11

*1: 環境条件や時間の経過により色味が異なりますが性能への影響はございません。



- ナイロン溶着つきの精密機器用微細ねじ(0番1種)。
- M2・M2.6。
- 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。上部スペースが限られた用途に。
- 非磁性。
- ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
- 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
- ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

● 用途

機器・装置のコンパクト化

ねじの戻り止め・脱落防止

FPD製造装置/半導体製造装置/電子機器/小型精密機器

単位:mm

品番	M(並目)		L							D1	L1	十字穴の番号	最大締めつけトルク(N・m)*1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ													
SNZB-M2-ALK	M2	0.4	3	4	5	6				3	0.6	0	0.09	0.08 - 0.14	20
SNZB-M2.6-ALK	M2.6	0.45	4	5		8	10			4	0.8	0	0.11	0.2 - 0.4	20

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SNZB-M2-3-ALK

バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可