


# SSC-RY 六角穴付き脱落防止ねじ(低温黒色クロム処理)



真空 加工・焼きつき防止 耐薬品 反射防止 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	<b>SSC-RY</b>
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 低温黒色クロム処理
強度区分	A2-70

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 耐蝕性・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれています。
- アウトガスが少なく真空環境下で使用できます。
- すぐれた潤滑性。ねじのかじり・焼きつき防止に適しています。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。

● 用途


保護カバー・点検用カバーの固定  
CEマーキング対応  
工作機械/食品機械/電気・電子機器

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②	Lm	D1	L1	B	dc	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SSC-M3-RY	M3	0.5	8 10 12 16	4	5.5	3	2.5	2.2	0.8 - 1.2
SSC-M4-RY	M4	0.7	10 12 16 20	5	7	4	3	3	1.8 - 2.7
SSC-M5-RY	M5	0.8	12 16 20 25	6	8.5	5	4	3.9	3 - 4.8
SSC-M6-RY	M6	1	12 16 20 25 30	8	10	6	5	4.5	5.1 - 8.3
SSC-M8-RY	M8	1.25	16 20 25 30 35 40	10	13	8	6	6.3	12 - 21

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-RY**のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-RY**のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-RY**がカバーから抜け落ちることはありません。




**SSC-RY** 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

● 締めつけ特性(参考)



● 六角穴付きボルト(低温黒色クロム処理) **SNSS-M5-25-RY**での参考データになります。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SSC-M5-20-RY



1 バラ売り 1本から注文できるため対象外	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 対応可・別料金	3 ねじカット 対応不可	4 ゆるみ止め 対応不可	5 脱落防止加工 脱落防止加工済み
--------------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	----------------------