


SPFS パーフェクトステンレス六角穴付きボルト



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高強度 磁性あり



● 機械的性質

	パーフェクトステンレス	SUSXM7*	SUS410
引張強さ (N/mm ²)	1000	700	1200
0.2%耐力 (N/mm ²)	770	450	720

*強度区分A2-70の値です。

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	パーフェクトステンレス	SUS304
比重	7.8	7.93
縦弾性係数 (GPa)	205	193
横弾性係数 (GPa)	79.4	68.5
線膨張係数 (K ⁻¹)	11.5×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 化学成分

C	Ni	Cr	Mo	N
0.10 - 0.20	1.00 - 2.40	12.50 - 14.00	1.80 - 2.30	0.05 - 0.15

●表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- パーフェクトステンレスは、SUS410と同等の高強度と、SUS630と同等以上の耐蝕性を兼ね備えています。
- 磁性があります。食品機械や食品工場でねじが脱落・混入した場合でも、磁性検出が可能です。

● 用途

食品機械 / 一般産業機械

● 材質・仕上げ



SPFS	
本体	NSSC-550 (硬度 350 - 450HV)

●色はロットにより変化することがあります。

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SPFS-M8-30

商品記号 M L

Lを選択し、袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。→ P.xxxx

単位: mm

品番	M	L										D1	L1	B	L2*1	質量 (g)			
SPFS-M3	M3	5	6	8	10	12	16	20						5.5	3	2.5	全ねじ	0.67 - 1.4	
SPFS-M4	M4		6	8	10	12	16	20	25					7	4	3	全ねじ	1.5 - 3.2	
SPFS-M5	M5			8	10	12	16	20	25	30				8.5	5	4	全ねじ	2.5 - 5.6	
SPFS-M6	M6				10	12	15	20	25	30	35	40		10	6	5	26 (L≥35)	4.7 - 11	
SPFS-M8	M8					12	15	20	25	30	35	40	45	50	13	8	6	30 (L≥45)	11 - 25
SPFS-M10	M10						15	20	25	30	35	40	45	50	16	10	8	33 (L≥45)	20 - 39

*1 Lが () の寸法以外の場合は全ねじです。

品番	価格/袋*1 (円)															1袋入り数
	L															
	5	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50		
SPFS-M3	860	840	820	840	860		940	1,020							20	
SPFS-M4		1,000	980	1,000	1,020		1,160	1,260	1,340						20	
SPFS-M5			1,200	1,240	1,320		1,440	1,540	1,700	1,960					20	
SPFS-M6				1,380	1,440	1,520		1,700	1,900	2,080	2,380	2,540			20	
SPFS-M8					1,170	1,280		1,400	1,560	1,700	1,880	2,100	2,250	2,540	10	
SPFS-M10						1,030		1,180	1,280	1,410	1,540	1,680	1,840	1,990	5	

*1 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.xxxx

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金	対応可・別料金