


SWALG-F 高強度ステンレスボルト用平座金

耐熱 耐薬品 非磁性 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SWALG-F
本体	SUS316L(硬度300~400HV)



- 高強度ステンレスボルト用平座金。
- 硬度は300HV以上。一般的なステンレス製平座金よりも高硬度です。
- 引張強さ800N/mm²~1000N/mm²のステンレス製ボルトへの使用に適しています。*1
高強度ステンレス六角穴付きボルト **SNSLG** (→ P.xxxx) や **SNSX** (→ P.xxxx) と組み合わせてご使用ください。
- SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。

*1: JIS B 1256「平座金」にて、平座金の硬さ区分および適用するのに望ましい締結用部品について規定されています。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造物/硝酸プラント/
海洋機器/一般産業機械

単位:mm

品番	呼び	d	D	t	質量(g)	1袋入り数
SWALG-3-F	3	3.2	7	0.5	0.11	10
SWALG-4-F	4	4.3	9	0.8	0.27	10
SWALG-5-F	5	5.3	10	1	0.4	10
SWALG-6-F	6	6.4	12	1.6	0.91	10

- 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SWALG-3-F

1 バラ売り → P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx	ねじカット → P.xxxx	ゆるみ止め → P.xxxx	脱落防止加工 → P.xxxx
対応可・別料金	対応可・別料金	対応不可	対応不可	対応不可