


SFSS-PC フランジ付き六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理)



真空 クリーン 簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ



	SFSS-PC
本体	SUSXM7 (SUS304相当) 特殊化学研磨処理
強度区分	A2-70

- ステンレス製のフランジ付き六角穴付きボルト。
- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。
- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置

単位: mm

品番 1	M (並目)		L 2									D1	D2	L1	L2*1	B	t	t1	質量(g)	1袋入り数
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30										
SFSS-M4-PC	M4	0.7										9	7	4	全ねじ	3	2	0.8	1.5 - 2.6	20
SFSS-M5-PC	M5	0.8		8	10	12	16	20	25			11	8.5	5	16 (L=25)	4	2.5	1	2.9 - 5.2	20
SFSS-M6-PC	M6	1			10	12	16	20	25			12.5	10	6	全ねじ	5	3	1.6	4.9 - 7.5	20
SFSS-M8-PC	M8	1.25				12	16	20	25	30		17	13	8	全ねじ	6	4	1.6	11 - 17	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SFSS-M5-12-PC



1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱着防止加工
対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	対応不可