


**SVFSS-PC**

フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴付き / 特殊化学研磨処理)

◆ 真空 ◆ クリーン ◆ 簡単作業 SUS ステンレス



● 材質・仕上げ

**SVFSS-PC**

本体	SUSXM7 (SUS304相当) 特殊化学研磨処理
強度区分	A2-70

- 頭部のフランジによって座面が大きくなるため、通常の六角穴付きボルトと比べ被締結材にかかる圧力が分散され、座面陥没が生じにくくなっています。また、キリ穴径が大きい場合でも、座面を確保することができます。

- 座金の組み込み作業が不要で、部品点数を削減できます。
- 座金を使用していないため、ロボットによるねじ締め自動化に最適です。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
- 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。

● 用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッティング装置/金属表面処理設備/化学プラント

単位:mm

品番①	M(並目)		L②							D ₁	D ₂	L ₁	L ₂ *1	B	t	t ₁	d max.	質量(g)	1袋入り数	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30	17	13	8	全ねじ	3	2	0.8	1.5	1.5 - 2.6	20
SVFSS-M4-PC	M4	0.7								9	7	4	全ねじ	3	2	0.8	1.5	1.5 - 2.6	20	
SVFSS-M5-PC	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	11	8.5	5	16(L=25)	4	2.5	1	1.5	2.9 - 5.2	20	
SVFSS-M6-PC	M6	1			10	12	16	20	25	12.5	10	6	全ねじ	5	3	1.6	2	4.9 - 7.5	20	
SVFSS-M8-PC	M8	1.25				12	16	20	25	30	17	13	8	全ねじ	6	4	1.6	2	11 - 17	10

*1: Lが()の寸法以外の場合は全ねじです。

● 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVFSS-M5-12-PC

① ② ③

1 バラ売り
対応可・別料金クリーン洗浄・クリーン梱包
クリーン洗浄・クリーン梱包済みねじカット
対応可・別料金ゆるみ止め
対応不可脱落防止加工
対応不可