


# SVSHT 六角穴付き極低頭ボルト(チタン / ガス抜き穴つき)



- 真空
- スペース
- クリーン
- 耐薬品
- 非磁性
- 軽量




● 材質・仕上げ



	<b>SVSHT</b>
本体	TW340 (チタン2種)

● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。



- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- チタン製。耐蝕性にすぐれています。
- 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
- 非磁性。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 光輝処理・チタンの特性について ⇒ P.xxxx

● 用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

単位: mm

品番 <span style="color: red;">1</span>	M(並目)		L <span style="color: red;">2</span>					D1	L1	B	t max.	d max.	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ											
<b>SVSHT-M3</b>	M3	0.5	6	8	10			6	1.3	1.5	2	1.2	0.22 - 0.32
<b>SVSHT-M4</b>	M4	0.7		8	10	12		8	1.5	2	2.5	1.5	0.52 - 0.68
<b>SVSHT-M5</b>	M5	0.8			10	12	16	9	1.5	3	3	1.5	0.8 - 1.3
<b>SVSHT-M6</b>	M6	1.0			10	12	16	10	1.5	3	4	2	1.2 - 1.8

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SVSHT-M3-10



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	対応不可