


# SVSL-PN 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/表面硬化処理)



真空 クリーン かじり・焼きつき防止 耐熱 SUS ステンレス



## ● 材質・仕上げ



	SVSL-PN
本体	SUS316L 表面硬化処理
強度区分	A4-70

## ⚠ 使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。  
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
- メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
- 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

## ● 用途

かじり・焼きつき防止


真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械

単位: mm

品番	M(並目)		L								D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	B	d	質量 (g)	
	ねじの呼び	ピッチ	6	8	10	12	16	20	25	30						35
SVSL-M3-PN	M3	0.5	6	8	10	12						5.5	3	2.5	1.2	0.64 - 0.81
SVSL-M4-PN	M4	0.7		8	10	12	16	20				7	4	3	1.5	1.5 - 2.3
SVSL-M5-PN	M5	0.8		8	10	12	16	20				8.5	5	4	1.5	2.3 - 3.6
SVSL-M6-PN	M6	1			10	12	16	20	25	30		10	6	5	2	4.4 - 7.3
SVSL-M8-PN	M8	1.25					16	20	25	30	35	13	8	6	2	11 - 18

## ● 使用例

ねじ穴の底に溜まったガスは **SVSL-PN** で、キリ穴に溜まったガスは **SWAS-VF** (⇒ P.xxxx) で排出します。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SVSL-M4-12-PN

商品記号 1 2 商品記号

同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
1個から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください