


8V-4 ウェッジプーリー - 8V・8VX適用

単位: mm

品番	ピッチ径 d _p	外径 d _e	最大軸穴径 d	下穴径 d	形状 図番	ハブ				リム		慣性モーメント (kg・m ²)	質量 (kg)
						d _b	l	s ₁	s ₂	w	h ⁺⁴ ₀		
315-8V-4	310	316	90	48	10U	160	130	6.2	-	123.8	40.5	0.492	44.5
330-8V-4	325	331	90	48	10U	160	130	6.2	-	123.8	40.5	0.579	47.1
335-8V-4	330	336	95	48	10U	170	130	6.2	-	123.8	40.5	0.616	49.2
355-8V-4	350	356	100	54	10U	180	140	16.2	-	123.8	40.5	0.786	56.8
375-8V-4	370	376	100	54	10U	180	140	16.2	-	123.8	40.5	0.945	60.4
400-8V-4	395	401	110	54	10U	200	140	16.2	-	123.8	40.5	1.23	70.2
425-8V-4	420	426	110	54	10U	200	140	16.2	-	123.8	40.5	1.53	75.9
450-8V-4	445	451	110	58	10U	200	160	36.2	-	123.8	40.5	1.86	84.2
460-8V-4	455	461	110	58	10U	200	160	36.2	-	123.8	40.5	2.04	87.7
475-8V-4	470	476	110	58	10Z	200	160	36.2	-	123.8	40.5	2.12	83.9
500-8V-4	495	501	110	58	10Z	200	160	36.2	-	123.8	40.5	2.5	88
520-8V-4	515	521	110	58	10Z	200	160	36.2	-	123.8	40.5	2.9	93.1
530-8V-4	525	531	110	58	10Z	200	160	36.2	-	123.8	40.5	3.13	95.7
540-8V-4	535	541	110	58	10Z	200	160	36.2	-	123.8	40.5	3.28	96.1
560-8V-4	555	561	120	58	10Z	220	160	36.2	-	123.8	40.5	3.81	108
600-8V-4	595	601	120	58	10Z	220	160	36.2	-	123.8	40.5	5.01	120
630-8V-4	625	631	120	65	10Z	220	180	56.2	-	123.8	42.5	6.16	134
710-8V-4	705	711	120	65	10Z	220	180	56.2	-	123.8	42.5	9.45	155
750-8V-4	745	751	120	65	10Y	220	180	56.2	-	123.8	42.5	9.21	137
800-8V-4	795	801	120	65	10Y	220	180	56.2	-	123.8	42.5	11.4	147
1000-8V-4	995	1001	130	65	10Y	235	180	56.2	-	123.8	42.5	23.7	189
1250-8V-4	1245	1251	140	75	10Y	250	195	71.2	-	123.8	44	51	260

追加工サービスをご利用ください。

Vプーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の
追加工をいたします。実働1日目出荷。



● 軸穴・キー溝・押しねじ追加工

対応可・別料金

● 関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するための
ゲージがあります。プーリーのメン
テナンスの際に、ご利用ください。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

600-8V-4