


SSC-SNST チタン六角穴付き脱落防止ねじ



クリーン 耐薬品 非磁性 軽量



● 材質・仕上げ




	SSC-SNST
本体	TW340 (チタン2種)

● 用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

● 取り付け例

カバーにねじ穴を加工して、**SSC-SNST** のねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、**SSC-SNST** のねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、**SSC-SNST** がカバーから抜け落ちることはありません。



SSC-SNST 六角穴付き脱落防止ねじ

⚠ 使用上の注意

- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

- ねじの脱落・紛失を防止します。取り付け・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。
- 非磁性。
- 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。

● 機械的性質

	TW340 (チタン2種)
引張強さ (N/mm ²)	340 - 510
0.2%耐力 (N/mm ²)	215以上
伸び (%)	23以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	TW340 (チタン2種)
比重	4.51
融点 (°C)	1668
縦弾性係数 (GPa)	106
熱伝導率 (W/(m・K))	17.16
線膨張係数 (K ⁻¹)	8.4×10 ⁻⁶
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.55
透磁率 (μ)	1.0001 (非磁性)

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②	Lm	D1	L1	B	dc	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SSC-SNST-M3	M3	0.5	8 10 12 16	4	5.5	3	2.5	2.2	0.42 - 0.58
SSC-SNST-M4	M4	0.7	10 12 16 20	5	7	4	3	3	0.93 - 1.3
SSC-SNST-M5	M5	0.8	12 16 20 25	6	8.5	5	4	3.9	1.6 - 2.3
SSC-SNST-M6	M6	1	12 16 20 25 30	8	10	6	5	4.5	2.6 - 3

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SSC-SNST-M5-20



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り	クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	脱落防止加工
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応不可	対応不可	脱落防止加工済み