


SVSH-C22 六角穴付きボルト(ハステロイ C - 22相当 / ガス抜き穴つき)



真空 クリーン 耐薬品



● 材質・仕上げ



SVSH-C22	
本体	UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。

● 機械的性質

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
引張強さ(N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%耐力(N/mm ²)	310以上	205以上
伸び(%)	45以上	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 物性

	ハステロイ(UNS N06022)	SUS304
比重	8.69	7.93
縦弾性係数(GPa)	206	193
比熱(J/kg・K)	414	500
電気抵抗率(μΩ・m)	1.14	0.7
線膨張係数(K ⁻¹)	12.4×10 ⁻⁶	17.3×10 ⁻⁶

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- ハステロイC-22六角穴付きボルト **SVSH-C22** のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
- 酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。⇒ P.xxxx
- 腐蝕環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx
- 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/
プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント

単位:mm

品番 1	M(並目)		L 2	D1	L1	B	d max.	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SVSH-M3-C22	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	5.5	3	2.5	1.2	0.79 - 1.5
SVSH-M4-C22	M4	0.7	8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.5	1.8 - 3.5
SVSH-M5-C22	M5	0.8	10 12 16 20 25	8.5	5	4	1.5	3 - 5.3
SVSH-M6-C22	M6	1	12 16 20 25 30	10	6	5	2	5.6 - 9.2
SVSH-M8-C22	M8	1.25	16 20 25 30 35	13	8	6	2	13 - 21

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SVSH-M5-16-C22



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1 バラ売り ⇒ P.xxxx	2 クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	3 ねじカット ⇒ P.xxxx	4 ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	5 脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください