


## SVSM モリブデン六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)



真空 クリーン 耐熱



## ● 材質・仕上げ



	<b>SVSM</b>
本体	純モリブデン

## ● 機械的性質

	純モリブデン	SUS304
引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )	515	520以上
0.2%耐力 (N/mm <sup>2</sup> )	380	205以上
伸び (%)	15	40以上

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

## ● 物性

	純モリブデン	SUS304
比重	10.2	7.93
縦弾性係数 (GPa)	327	193
電気抵抗率 (μΩ・m)	0.058	0.7
熱伝導率 (W/(m・K))	142	17
線膨張係数 (K <sup>-1</sup> )	5.1×10 <sup>-6</sup>	17.3×10 <sup>-6</sup>

● 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- モリブデン六角穴付きボルト **SNSM** のガス抜き穴つきタイプ。
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 融点：2623℃。すぐれた耐熱性。
- 高温環境下での真空引きのサポートに。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒ P.xxxx

## ● 用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/  
スパッタリング装置/高温炉



## 使用上の注意

酸化雰囲気中の場合、600℃以上で昇華反応が始まります  
のでご注意ください。

単位: mm

品番 ①	M(並目)		L ②	D1	L1	B	d max.	質量 (g)
	ねじの呼び	ピッチ						
<b>SVSM-M3</b>	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	5.5	3	2.5	1.2	0.93 - 1.8
<b>SVSM-M4</b>	M4	0.7	8 10 12 16 20 25	7	4	3	1.5	2.2 - 4.1
<b>SVSM-M5</b>	M5	0.8	10 12 16 20 25 30	8.5	5	4	1.5	3.5 - 6.3
<b>SVSM-M6</b>	M6	1	12 16 20 25 30 35	10	6	5	2	6.6 - 11
<b>SVSM-M8</b>	M8	1.25	16 20 25 30 35	13	8	6	2	16 - 25

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SVSM-M5-16



同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。

1.バラ売り ⇒ P.xxxx	クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx	ねじカット ⇒ P.xxxx	ゆるみ止め ⇒ P.xxxx	脱落防止加工 ⇒ P.xxxx
1本から注文できるため対象外	クリーン洗浄・クリーン梱包済み	対応可・別料金	対応不可	お問い合わせください